

FLDX 0.61: 1 (EN67)

초점 범위: 0.5~4.0m
투사 비율
WUXGA 0.57:1
WQXGA/4K 0.61:1
F80: 0.85:1(WQXGA/4K UHD)
(F80은 렌즈 어댑터 R9801442 필요)

초점 범위: 0.5-4.0 m

투사율

- WUXGA 0.57:1
- WQXGA/4K 0.61:1
- F80: 0.85:1(WQXGA/4K UHD)(F80은 렌즈 어댑터 R9801442 필요)
- F400-N4K: 0.53:1(개별 F400 렌즈 어댑터 사용이 필요합니다.)

기술 사양**FLDX 0.61: 1 (EN67)****일반사양**

작동 F값	F 2.1 메모리 포함 전동식 Iris F# 2.1-6.0
줌 비율	줌 없음 메모리 포함 전동 초점
플랫폼	F35, Fx40, Fx70, F80*, F90 및 F400 프로젝터 시리즈는 *렌즈 어댑터 R9801442가 필요합니다. F80 전용 투사 비율: 0.85:1(WQXGA/4K UHD)
배송 중량	~6.0kg
투사율	DMD 칩 WUXGA 0.57:1 WQXGA 0.61:1 이미지 크기 허용 오차 +/-2%
초점 거리	12.6 mm
초점 범위	0.5-4.0 m
중량	~5.4kg

작성일: 16 Apr 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.