

# ProScribe(MTPP-0212)

12" 의 견고한 무선 씰 클라이언트



기술 사양

PROSCRIBE(MTPP-0212)

| 일반 사양                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                               | Intel® Atom N270(x86 호환)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CPU 속도                            | 1.6GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RAM 크기                            | 1GB DDR2 RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 플래시 메모리 크기                        | 4GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 운영체제                              | MS Windows® 임베디드 표준                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 기술                                | 투과형 TFT LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 터치 스크린                            | 저항 유형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 활성 스크린(대각)                        | 307mm(12.1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 활성 스크린 폭                          | 245.8mm(9.68")                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 활성 스크린 높이                         | 184.3mm(7.26")                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 컬러 영상                             | 예                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 흑백 영상                             | 아니오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 해상도                               | XGA(1,024 x 768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 휘도                                | 170cd/m <sup>2</sup> (일반)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 명암비                               | 250:1(일반)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 크기                                | 313.5 x 235.5 x 35.2mm(12.34 x 9.27 x 1.39")(W x H x D)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 무게                                | 1.75kg(3.85lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 승인                                | ITE 버전:<br>EN/IEC 60950-1, UL 60950-1<br>EMC: FCC CFR 47 P.15 Sub B -클래스 B, EN 55022 / CISPR 22 -클래스 B, EN 55024, C-UL-US, CE, FCC<br>의료용 버전(옵션형)<br>안전: N/IEC 60601-1, UL 60601-1<br>EMC: IEC 60601-1-2, EN 55011 / CISPR 11 -클래스 B<br>마크: C-UL-US, CE, FCC<br>모든 버전:<br>무선: FCC CFR 47 P.15 Sub C, RSS-210, SAR, IC ID, R |
| 작동 온도                             | 0°C ~ +35°C(32 ~ 95°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ALC(Ambient Light Compensation)   | 아니오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ULT(Uniform Luminance Technology) | 아니오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.

