


OLite 510 Fixed



Especificaciones del producto**OLITE 510 FIXED****Especificaciones generales**

Profundidad de píxel	10 mm
brillo calibrado	5000 NIT
configuración LED	3-in-1 SMD
Densidad de píxeles	2.816 LEDs per tile (44 x 64 px)
ángulo de visión horizontal	> 145°
ángulo de visión vertical	> 95°
contraste	810
tiempo de vida	50.000 hours
consumo de potencia	485 W/tile (max) 138 W/tile (average)
Peso / tile	58 kg (127.9 lbs)
procesado	15,8 bit per color at 50Hz
colores	185 trillion
tasa de refresco	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
Temperatura operativa	20 to 45°C (-4 to 113°F)
Temperatura de almacenamiento	20 to 60°C (-4 to 140°F)
humedad de trabajo	10 -99%
humedad de almacenaje	10 -90%
Compatibilidad de entrada del D320	S-Video / Composite / YUV / RGB / SDI / HDSDI / Data DVI up to UXGA
Certificaciones	UL -CE -FCC Class A - TUV

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.