

ClickShare CSE-200

Sistema de presentación inalámbrica para salas de reuniones pequeñas y de tamaño medio



- **Conexión inalámbrica a la pantalla central**
- **Hasta 2 usuarios compartiendo contenido en la pantalla**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Características de seguridad mejoradas**
- **Compatibilidad con Touch Back**
- **Gestión centralizada**
- **Se entrega con 2 Buttons**

La creatividad es uno de los principales activos de su organización. Con ClickShare, sus ideas recibirán toda la atención que merecen. Este sistema de presentación inalámbrica permite a los usuarios compartir el contenido de su ordenador portátil o su dispositivo móvil de manera sencilla en la pantalla de presentación. Sin cables, sin configuración y sin esperas.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Conéctese para sobresalir

El CSE-200 ofrece la experiencia de ClickShare en salas de reuniones pequeñas y de tamaño medio. Cualquier persona, incluidos los invitados, puede conectarse con un solo clic y compartir contenido al instante, sin necesidad de aprender cómo funciona el dispositivo. Basta con conectar un dispositivo con USB (el ClickShare Button) al PC o Mac y pulsar el botón para transmitir el contenido de su ordenador portátil en la gran pantalla de la sala de reuniones. Con la ClickShare app, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Instale la última versión del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible con la aplicación de escritorio.

Fomentar la colaboración

El CSE-200 se ha diseñado para eventos empresariales y ofrece características de seguridad avanzadas, una amplia variedad de opciones de conectividad (incluida la compatibilidad con AirPlay y Google Cast para contenido no HDCP), la función Touch Back y gestión centralizada. El CSE-200 permite a dos personas compartir contenido simultáneamente, garantiza la conectividad directa con la pantalla central y fomenta la colaboración. Para mayor comodidad del usuario, las características de seguridad del CSE-200 se pueden establecer en uno de los tres niveles predefinidos, según las políticas y las necesidades de la empresa. Además, la API del dispositivo

El CSE-200 se ha diseñado para eventos empresariales y ofrece características de seguridad avanzadas, una amplia variedad de opciones de conectividad (incluida la compatibilidad con AirPlay y Google Cast para contenido no HDCP), la función Touch Back y gestión centralizada. El CSE-200 permite a dos personas compartir contenido simultáneamente, garantiza la conectividad directa con la pantalla central y fomenta la colaboración. Para mayor comodidad del usuario, las características de seguridad del CSE-200 se pueden establecer en uno de los tres niveles predefinidos, según las políticas y las necesidades de la empresa. Además, la API del dispositivo también facilita enormemente la integración en la red de la empresa. ClickShare también lleva la función Touch Back a las salas de reuniones. Ejecute cualquier aplicación desde el ordenador portátil y contrólela desde la pantalla. Con unos pocos gestos en la pantalla, abra presentaciones, comparta correos o inicie vídeos. Céntrese en su audiencia y en los contenidos en lugar de en la herramienta de presentación.

El CSE-200 es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la certificación ISO 27001.

Añadir ClickShare CSE-200 a la configuración de su sala de reuniones fija (por ejemplo, una sala de Microsoft Teams o Zoom) mejora la productividad y la colaboración en las reuniones de Microsoft Teams y Zoom, porque recupera el verdadero enfoque de colaboración en las conferencias.

Especificaciones del producto
CLICKSHARE CSE-200

Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 32 y 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 y 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 y 13 (ClickShare app)
Salidas de vídeo	1x HDMI
Resolución de salida	1920x1080 a 60 Hz
Audio	Mediante HDMI, analógico mediante toma de audio de 3,5 mm, S/PDIF
Compatible con AirPlay	Duplicación de pantalla en iOS (AirPlay) desde iOS 9.0 hasta iOS 12/Mac OS 10.14
Compatibilidad con Google Cast	Android 8.1 Oreo
Frecuencia de cuadro	Hasta 30 fps
Número de fuentes simultáneas en pantalla	2
Número de conexiones simultáneas	16
Compatible con iPad, iPhone y Android	Intercambio de documentos, explorador, cámara para dispositivos Android e iOS mediante la ClickShare app o AirPlay / Google Cast
Escritorio extendido	Disponible (según el sistema operativo). Podría necesitar paquete de ampliación de ClickShare.
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
conexiones	1x LAN Ethernet de 100 Mbps 2x puertos USB (trasero) + 1x (frontal) Salida de línea analógica de audio en clavija minienchufe (3,5 mm), S/PDIF digital
nivel de ruido	Sin ventilador
rango de temperatura	Funcionamiento: 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) Máx.: 35 °C (95 °F) a 3.000 m Almacenamiento: -20 °C a +60°C (-4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: 0 al 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 al 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Garantía	3 años estándar Ampliable hasta 5 años
*Nota	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	205 mm x 115 mm x 45 mm (sin antenas) / 8,1" x 4,5" x 1,8" 205 mm x 150 mm x 135 mm (sin antenas) / 8,1" x 5,9" x 5,3"
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar o alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE Plus)
consumo de potencia	Funcionamiento: 6 W (típico) / 18 W (máx.) En espera: 2,6 W (ECO en espera) / 0,4 W (en espera profundo)
peso	600 g/1,32 lb

Generado en: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

