


Ushio 2 200 W DXL-22BAF



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Barco.

Spécifications techniques**USHIO 2 200 W DXL-22BAF****Spécifications générales**

| | |
|-------------------------|-------------|
| Fournisseur | USHIO |
| Références fournisseurs | À confirmer |
| Heures garanties | 1 500 |

Créé le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO