

FLM HD14

<P>Proiettore DLP con tre chip, HD da 1080p e 14.000 lumen</P>



14K
LUMENS



full HD
1920 X 1080P



Specifiche tecniche

FLM HD14

Specifiche generali

Tipo di proiettore	Proiettore digitale DLP a tre chip full HD
Tecnologia	0,95" DMD™ x3
Risoluzione	1920x1080
Luminosità	14.000 lumen centrali 13.250 lumen ANSI
Rapporto di contrasto	2.100:1 2.700:1 (modalità contrasto elevato)
Uniformità della luminosità	90%
Proporzioni	16:9
ScenergiX	Continuità tra i margini orizzontale e verticale
Tipo di obiettivo	TLD+
Ottiche	TLD+ 0.73:1 1.2:1 1.25-1.6:1 1.5-2.0:1 2.0-2.8:1 2.8-4.5:1 4.5-7.5:1 7.5-11.5:1
Spostamento obiettivo ottico	Verticale: da -10% a +110% Orizzontale: da -50% a +50% (su zoom)
Correzione del colore	P7
Lampade	lampada allo xeno 3 kW
Durata lampada	1.000 ore
Trasporto con lampada	Sì
Alloggiamento lampada, sostituzione rapida	Sì
Sostituzione lampadina da parte del cliente	Sì
Garanzia lampada (sostituzione sul campo/in fabbrica)	90 giorni, 500 ore/prorata 750 ore
Elemento centrale DLP™ sigillato	Standard
Schermo paraluce ottico	Standard
PIP (Picture-In-Picture)	Due sorgenti contemporaneamente
Orientazione	tavolo -soffitto -lato (ritratto) -verticale
DMX 512	Opzionale
WARP	Valori preimpostati + personalizzati
Server web integrato	N/A
CLO (Constant Light Output)	Standard
3D Ready (opzionale)	Passive Infitec
Ingressi	DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsb, YUV CS/SOY, video composito, S-Video); SDI/HDSDI
Ingressi opzionali	DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsb, YUV CS/SOY, video composito, S-Video); SDI/HDSDI
Risoluzioni in ingresso	Da NTSC fino a UXGA (1600x1200), compreso HD (1920x1080)
Pixel clock max	165 MHz
Strumenti software	Projector Toolset
Controllo	XLR cablato + IR, RS232
Connessione in rete	10/100 Base-T, connessione RJ-45
Requisiti di alimentazione	220-240 V/50-60 Hz
Consumo energetico max	3100 W
Livello di rumore (tipico a 25°C/77°F)	56 dB (A)
Temperatura ambiente in funzionamento	0-40 °C
Umidità in funzionamento	0-80% (non condensata)
Dissipazione BTU	max 10577 BTU/ora
Dimensioni (PXLXA)	707 x 1025 x 548mm 27,83 x 40,35 x 54,79 cm
Peso	99 kg
Dimensioni con imballo	(LxPxA) 1200 x 980 x 760 mm
Peso con imballo da fabbrica	151 kg (333 lbs)
Accessori standard	Cavo di alimentazione, telecomando rinforzato wireless/cablato XLR
Certificazioni	Conforme a UL1950 and EN60950, conforme a norme e regolamenti FCC parte 15 Classe A e CE EN55022 Classe A, RoHS
Garanzia	2 anni

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.