

# ClickShare C-10

Interactief draadloos presenteren voor elke vergaderruimte



OR



- **Interactieve functies:** touchback, aantekeningen en blackboarding
- **Verbeterde samenwerking met 2 bronnen op het scherm**
- **Karakteristieke ClickShare Button(s) voor medewerkers en gasten**
- **100% veilig, geëncrypteerd en in de cloud beheerd**

ClickShare C-10, brengt interactief, draadloos presenteren naar iedere vergaderruimte. Het delen van inhoud is eenvoudig, met slechts één klik op de ClickShare Button (Windows of Mac) of via de ClickShare-app (laptop, gsm of tablet). Start uw presentatie binnen enkele seconden: geen kabels, geen software om te downloaden, geen training nodig.

**Product specificaties****CLICKSHARE C-10**

General specifications	
Besturingssysteem	Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v9 en hoger (ClickShare-app)* iOS 12 en hoger (ClickShare-app)*
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Audio-uitgang	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare buttons	1 of 2
ClickShare App	Desktop & mobiel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	32
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30m (100 ft) tussen de ClickShare Button en het ClickSharebasisstation Frequentieband 2.4 GHZ en 5 GHZ
Frequentieband	2.4 GHZ en 5 GHZ (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 3.0 (voorkant); 1x USB type A 3.0 (voorkant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja
Room Dock (peripheral support)	Nee
Lokale weergave	Ja
Netwerkverbinding	LAN & WiFi
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare
*	* afhankelijk van de configuratie, beschikbaar in toekomstige firmware-updates

**Laatst bijgewerkt: 18 Apr 2024**

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de meest recente specificaties.