

CNWU-61B

Proiettore DLP Collaborate a singolo chip, WUXGA, 6.000 lumen

6K
LUMENS

1
CHIP
DLP



Indipendentemente se la vostra organizzazione è un'azienda, un istituto di istruzione o un ente governativo, un investimento in attrezzature che migliorino i processi decisionali senza compromettere l'ergonomia è importante. Il CNWU-61B garantisce immagini estremamente nitide, stabili e a contrasto elevato che non stancano gli occhi e, grazie ai suoi bassi livelli di rumorosità, lavorare in un ambiente con proiezione frontale non è mai stato così comodo e produttivo. E mostrando un design compatto ed elegante, si abbina perfettamente agli interni della vostra sala riunioni.

Qualità eccezionale delle immagini

Visualizzando immagini nitide ad alto contrasto, grazie ai suoi obiettivi e al design ottico di alta qualità, il CNWU-61B trasformerà la vostra sala riunioni in un ambiente professionale. Grazie alla sua risoluzione WUXGA standard, il proiettore supporta qualsiasi grafica di computer o contenuti video centrati e visualizzerà immagini cristalline.

Nessuna preoccupazione

Il CNWU-61B ha un design privo di filtri, un sistema a doppia lampada a basso consumo energetico e flessibile e utilizza la tecnologia DLP® riconosciuta per una precisione ineguagliabile. Il funzionamento del proiettore in modalità singola lampada fornisce 5.000 ore di funzionamento senza preoccupazioni per eventuali sostituzioni di componenti. Questi fattori consentono di ridurre i costi di installazione e manutenzione in modo significativo.

BARCO

Specifiche tecniche

CNWU-61B

Specifiche generali	
Tipo di proiettore	Proiettore DLP a singolo chip WUXGA
Tecnologia	LVDC DMD™ con DarkChip3™
Risoluzione	1920x1200 (WUXGA)
Luminosità	6000 lumen ANSI
Rapporto di contrasto	6500:1
Uniformità della luminosità	>90%
Proporzioni	16:10
Tipo di obiettivo	Tutti gli obiettivi in vetro puro
Ottiche	ultra ampio 0,79:1 EN12; obiettivo con zoom ultra ampio 0,8-1,21:1 EN46; obiettivo con zoom grandangolare 1,24-1,6:1 EN13; obiettivo con zoom standard 1,6-2,32:1 EN11
Spostamento obiettivo ottico	Vertical: da -134% a +134%; Orizzontale: da -68% a +68% (su obiettivi zoom)
Correzione del colore	RealColor™
Lampade	2 x 300 W UHP Vidi
Durata lampada	Fino a 2.000 ore (modalità piena potenza)/Fino a 2.500 (modalità eco)
Garanzia lampada (sostituzione sul campo/in fabbrica)	500 ore o 90 giorni
Elemento centrale DLP™ sigillato	Sì
Orientazione	tavolo -soffitto
Server web integrato	Sì
3D	Polarizzato passivo e Infitec (2 proiettori)
Ingressi	1 x DVI-D; 1 x HDMI 1.3a; 1 x VGA; 1 x 5-BNC; 1 x HMDI 1.3a; 1x YPbPr; 1 x S-video; 1 x composito
Risoluzioni in ingresso	Risoluzione pixel 1920x1200 -640x480; RGBHV, RGBS, RGSB; formati personalizzabili disponibili; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Pixel clock max	165 MHz
Strumenti software	Projector Toolset, ProNet
Controllo	Minijack + IR, RS232, Rete, trigger 12 v
Connessione in rete	10/100 Base-T, connessione RJ-45
Requisiti di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz
Consumo energetico max	850 W
Livello di rumore (tipico a 25°C/77°F)	41,9 dB (ISO 9296)
Temperatura ambiente in funzionamento	10-40 °C / 50-104 °F
Umidità in funzionamento	Umidità relativa 20-80%
Dissipazione BTU	max 2.900 BTU/ora
Dimensioni (PXLXA)	510 x 233 x 376 mm / 20,08 x 9,17 x 14,80 pollici
Peso	12,6 kg (27,8 lb)
Dimensioni imballaggio (P x L x A)	520 x 370 x 780 mm / 20,47 x 14,57 x 30,71 pollici
Peso con imballo da fabbrica	20 kg (44 lb)
Accessori standard	Cavo di alimentazione, telecomando wireless
Certificazioni	Conforme a FCC parte 15 Classe A e CCC, cCSAus, cUL, UL e CE
Garanzia	Limitata a 3 anni per ricambi e manodopera.

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

