

MiPIX-20

Small creative LED block to enable you to build LED displays of any shape and form.



Spécifications techniques

MIPIX-20

Spécifications générales	
Pas de pixels	20 mm
Luminosité	1.300 NIT
Configuration LED	4 SMD LEDs (2x2 configuration)
Angle de vision horiz.	145° (min 50% brightness)
Angle de vision vert.	145° (min 50% brightness)
Taux de contraste	950:1 (500 lux)
Durée de vie	45.000 hours (50% brightness full white)
Consommation électrique	1.2 W / block (max) 206W / system (1 CU + 128 blocks)
Dimensions	40.3 x 40.3 x 22 mm (WxHxD)
Poids	34g
Traitement	14 bit
Fréquence de rafraichissement	1045 Hz
Température de fonctionnement	0 to 40°C (32 to 104°F)
Température de stockage	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Humidité (fonctionnement)	0 to 85%
Humidité (stockage)	0 -90%
Compatibilité de la source	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to SXGA
Structure	Plugs into metal structure, can handle multiple inserts

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

