

MR-100-E

MR-100-E 任务记录



MR-100-E 任务记录功能：

-记录高分辨率 (WUXGA) 模拟和数字视频供给、立体音频输入和元数据-MPEG-4压缩技术-录制功能使用时可重放-安全传递-本地或远程录制-可选多记录器同步-符合MIL合格标准

技术规格**MR-100-E****一般规格**

| | |
|-----------|---|
| 存储容量 | 4x500 GB 可移动 HDD 更大 |
| 视频输入 | 双模拟& 数字视频输入 · 800x600 到 1920x1200 · MPEG-4 编码 |
| 视频输出 | 安全传递 · 双模拟& 数字视频输出 · 800x600 到 1920x1200 |
| 音频输入 | 模拟立体音频输入, 600 Ω 采样16位 44.1 KHz |
| 音频输出 | 模拟立体音频输出(2W/ 8 Ω) |
| 界面 | USB 2.0, Gb 以太网 |
| 操作系统 | Windows XP/XPe/7, Linux |
| 电源 | 115/230 Vac 自动量程 |
| 尺寸 | 483 x 89 x 482毫米 (前处理) |
| 净重 | < 14 公斤 |
| 振动 | MIL-STD-167 和 MIL-STD 810F |
| 湿度 | MIL-STD-167 和 MIL-STD 810F |
| 工作温度 | 0°C, +50°C 根据 MIL-STD 810F |
| EMI / EMC | EMI/EMC CE/FCC 类 A |

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。