

wePresent WiPG-1600W

インタラクティブな体験を可能にする多くの機能（パートワイヤレスシステム、パートメディアストリーマー、パートパーフェクション）を提供しています



- 有線LAN、無線LAN、またはその両方を同時に使用して柔軟にネットワーク接続
- USB接続
- フル1080p解像度と低遅延を実現した動画配信
- オンスクリーン注釈機能を使い、よりインタラクティブなプレゼンテーションを実現
- Power-over-Ethernet (PoE) で簡単かつ自由に設置

すべてのwePresentモデル同様、WiPG-1600Wにはクロスプラットフォーム機能があり、Windows、macOS、Chromebook、Android、iOSデバイス間で相互にプレゼンテーションを行えます。またWiPG-1600Wは、Apple AirPlayにも対応しており、Appleのネイティブプロトコルを使用できます。

人々とアイデアをひとつにする

WiPG-1600Wでは、WiPG-1000のすべての機能が使えることに加え、細かな点までカバーしたスマートなアップグレードが行われています。オンスクリーン注釈機能と仮想ホワイトボード機能により、発表者は重要なポイントをハイライトし、プレゼンテーション中にアイデアを詳細に説明することができます。USBマウスをユニットに差し込んで使用することで、発表者は簡単にスクリーン上で注釈を付けることができ、タッチスクリーンディスプレイなしでモデレーターとの会議コントロール機能を利用できます。

ゲスト用クイック接続

WiPG-1600Wは、あらゆる環境に適合するため、多数の接続スタイルに対応しています。オンボードのUSBポートを使用することで、PC、Mac、モバイルデバイスを使わずとも、ドキュメント、メディア、ビデオのプレゼンテーションが完結します。ゲストは、MirrorOpソフトウェアを実行するUSBトークンを使用することで、インストールすることなく個人のデバイスで接続と参加が可能です。またwePresentユニットから直接ソフトウェアを起動することでも、ゲストはソフトウェアをインストールせずに参加できます。

オーディエンスとつながるソリューション

ウェブスライドを使用することで、発表者はオーディエンスの注意を共有中のコンテンツへ向けさせ、集中を維持することができます。この機能を有効にすることで、接続しているすべてのオーディエンスメンバーは、ディスプレイに投影されているコンテンツとオンスクリーンの注釈を、各自のデバイス上でリアルタイムに見ることができます。

一対多配信では、複数のネットワーク接続されたwePresentへ同時にプレゼンテーションの内容を表示でき、大規模の会議や学習環境に理想的なソリューションです。

WiPG-1600Wは、あなたのプレゼンテーション体験を新しいインタラクティブなレベルに導くことを約束します。

技術仕様

WEPRESENT WIPG-1600W

一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows 7、8、10以降 macOS X、10.9以降 Android 4.1以降 iOS 9以降
ネイティブ業界標準サポート	Apple AirPlay
ビデオ出力	1 x HDMI 1 x VGA 端子
フレームレイト	最大 30 fps
出力解像度	最大 1080p
接続中のユーザー	最大 64
ソース	固定スクリーン・レイアウトで同時に最大 4 つまで
オーディオ出力	HDMI アナログはオーディオ・ジャック 3.5mm 経由
認証プロトコル	WEP WPA / WPA2 PSK WPA / WPA2 Enterprise ステーションモード 802.1x EAP
無線伝送プロトコル	2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) 切替可能
インターフェース	1 x 15 ピン VGA (後面) 1 x RJ-45 イーサネット LAN (後面) 1 x HDMI (後面) 2 x USB 2.0 (前面) + 1 x USB 2.0 (後面) 1 x ステレオ電話ジャック (後面) 1 x LED 電源ボタン (前面) 1 x リセット・ボタン (底面)
消費電力	15.3W (全負荷消費電力) テスト条件下: <ul style="list-style-type: none"> ・電源: DC 5V ・SW バージョン: 1.0.0.5 ・HW バージョン: 0.53 ・USB ポート: 各ポートの負荷 0.5A (全部で 3 ポート) ・WiFi: 2.4G/11n (1080p の動画配信を 4 本表示) ・イーサネット・ポート: パケット (ping) ・HDMI: 出力 4-in-1 スクリーン ・VGA: 出力 4-in-1 スクリーン ・電話ジャック: スピーカー接続
熱損失	18.755BTU/hr
重量	801 g (パッケージあり) 293 g (パッケージなし)
寸法	159 x 91 x 29.9mm (パッケージなし) 216 x 220 x 66 mm (パッケージあり)
環境温度	動作温度: 0 ~ 40°C 保管: -10°C ~ +70°C
周囲の湿度	動作時: ≤90% 保管時: ≤85%RH

生成日: 15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。