

可立享会议屏 86"

可立享会议屏，以笔记本电脑为中心(BYOM)，集专业的音视频及显示能力于一体，为企业开启混合会议新体验。



- 16阵列麦克风，12米远距离拾音
- AI 智能降噪、AI 音幕、AI 解混响
- 清晰的高品质立体声音频
- 4K 5000万像素高清摄像头
- 400nits高亮度防眩光屏幕，格外清晰
- 可拓展多种第三方硬件设备

技术规格

可立享会议屏 86"

显示器

尺寸	86 英寸
类型	LCD
分辨率	4K 超高清 (3840*2160)
对比度	1200: 1
亮度	400 cd/m ² (典型值)
色域	94% P3 (典型值)
色准	ΔE
背光类型	直下式背光
屏特征	<ul style="list-style-type: none">防眩光抗环境光干扰, 显示更清晰
刷新率	60 赫兹

摄像头

像素	5000万像素
传感器	索尼
分辨率	4K、1080p、720p (30fps)
视场角	99°
像素尺寸	1.0 微米
电子云台	5 倍数码变焦
宽动态	是
畸变校正	是
镜头遮盖	手动滑盖

AI 功能

群组视图	是
组合视图	支持 (最多8个人)
发言者视图	是
智能视图	支持 (发言者视图和全景视图)
AI 音幕	支持 (30°/60°/90°/180° -4 档可选)
AI 自适应 (扬声器)	有 (根据会议空间声学环境的不同, 自动调节音箱的音效以适应当前会议空间)

麦克风

数量	16 个波束成形 MEMS 麦克风
音频硬件处理	是
拾音距离	高达 12 米
拾音角度	180°
回声消除	是
噪声消除	180°
自动增益	有 (可抑制 300 多种噪音)
解混响	是

扬声器

声道	2.1 声道立体声
数量	5个喇叭单元 (独立低音单元)
频响	60 Hz 至 20 KHz
功率	2x15W+20W
位置	顶部天空音箱

一般规格

尺寸 (宽*深*高)	1932*82.5*1175 毫米
重量	62.3 kg (毛重) 47 kg (净重)

扩展能力

支持扩展麦克风 (级联模式)	支持 (最多支持4个可立享无线麦级联)
支持第三方USB音视频外设	是
OPS	CX-M (选配)

连接

HDMI输入	2 (HDMI 2.0)
HDMI 输出	1 (1080p / 2160p)
USB-C	1 (正面)

技术规格**可立享会议屏 86"**

USB-C	1 (板)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (仅用于 X-Display 升级)
RJ45 (MIC IN)	1路 (仅用于连接可立享无线麦使用)
音频输出	1路 (光纤)
RS232	1 (DB9,1)
RJ45 (1Gbps)	2 (以太网)
配件	
电源线	电源线 x 1
遥控器	1
壁挂板	是
移动脚架	可选
包装箱	是
Type-C线	是
功率	
供电	AC100 至 240V, 50 / 60Hz
电源线	国标, 3米长度
最大工作功耗	小于 320 瓦
最大待机功耗	< 0.5W
环境	
操作温度	0°C~40°C
操作湿度	10% ~ 90% 相对湿度
存储湿度	10% ~ 90% 相对湿度
存储温度	-20°C~60°C
海拔高度	≤5000 米
合规性	
EMC/Safety	CCC/CE
能效	中国能效标识 (≥2)
RoHS	中国 RoHS

生成于: 16 Apr 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。