

ClickShare X-Display Plus 65インチ

ClickShare X-Display Plusは、ノートパソコン (BYOM) 向けに設計されており、高度なオーディオ、ビデオ、およびディスプレイ機能を統合して、シームレスなハイブリッド会議エクスペリエンスを実現します。



*可立享无线会议内置 CX-M 模块和可立享按钮1个

- 12メートルの範囲で正確な音声をキャプチャできる16個のマイクアレイ
- AIによるノイズ低減、AIサウンドマスキング、エコーキャンセル
- 高品質で臨場感あふれるステレオサウンド
- 4K 50メガピクセル超クリアカメラ
- 400nitsの高輝度アンチグレアディスプレイでクリアな視認性を実現
- さまざまなサードパーティ製周辺機器で拡張可能
- ClickShare CX-Mモジュール内蔵

ClickShare X-Display Plusは、ハイブリッド作業環境向けに設計された、オーディオ、ビデオ、ディスプレイ、コラボレーションツールをシームレスに組み合わせた革新的なオールインワンソリューションです。16個のマイクアレイと4K 50メガピクセルの高解像度カメラを搭載し、優れたオーディオビジュアル体験を提供します。主要なクラウドプラットフォームおよびデバイスとの互換性をサポートしており、MTRモードとBYOMモードを簡単に切り替えることができます。ワイヤレスのプラグアンドプレイ接続により、セットアップはシンプルで直感的です。また、エンタープライズレベルのデータセキュリティとリモート管理機能も提供し、信頼性が高く効率的な会議エクスペリエンスを保証します。

技術仕様

CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65インチ

ディスプレイ

サイズ	65インチ
タイプ	LCD
解像度	4K UHD (3840*2160)
コントラスト比	4000：1
輝度	400 cd/m2 (標準)
色域	90% NTSC (標準)
色の正確さ	ΔE
バックライトタイプ	D-LED
パネル	・アンチグレア ・周囲光の干渉を防ぎ、より鮮明なディスプレイを実現
リフレッシュレート	60Hz

カメラ

ピクセル	50 MP
センサー信号源	ソニー
解像度	4K、1080p、720p (30fps)
視野角	99°
ピクセルサイズ	1.0 μm
ズーム	5倍デジタルズーム
WDR	あり
歪み補正	可能
レンズキャップ	手動スライドカバー

AI機能

グループフレーミング	可能
構成モード	はい (最大8名まで)
スピーカーフレーミング	可能
インテリジェント追跡	はい (パノラマビューのスピーカーフレーミング)
AIサウンドスクリーン	可能 (30°/60°/90°/180° -4レベル調節可能)
AI対応スピーカー	可能 (会議スペースの異なる音響環境に応じて、話者または音声出力デバイスの音響効果は現在の会議スペースに合わせて自動的に調整されます)

マイクロフォン

数量	16個のビームフォーミングMEMSマイク
ハードウェアアクセラレーションによるオーディオ処理	あり
ピックアップ距離	最大12メートル
集音角度	180°
エコーキャンセル	可能
ノイズ抑制	はい (300種類以上のノイズを抑制できます)
自動ゲイン制御	可能
残響除去	可能

スピーカー

チャンネル	2.1チャンネルステレオ
数量	5スピーカーユニット (独立した低音スピーカー)
周波数領域	60Hz~20KHz
出力電力	2x15W+20W
位置	トップ

一般仕様

寸法 (幅×奥行き×高さ)	1465.1×77.7×912mm
重量	38.37 kg (総重量) 29.11 kg (正味重量)

拡張機能

拡張するMicrophoneをサポート (カスケードモード)	可能 (最大4台のClickShareワイヤレススピーカーフォン)
サードパーティ製USB周辺機器	可能
OPS	CX-M (付属)

接続

HDMI入力	2 (HDMI2.0)
HDMI出力	1 (1080p/2160p)
USB-C (前面)	1 (前面)
USB-C (ボード)	1 (ボード)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (X-Displayアップグレードのみ)
RJ45 (マイク入力)	1 (ClickShareワイヤレススピーカーフォンに接続)
オーディオ出力	1 (SPDIF)
RS232	1 (DB9, 1)
RJ45 (1Gbps)	2 (イーサネット)

アクセサリ

ケーブル	電源コード×1
リモコン	1
壁掛けブラケット	可能
フロアスタンド	オプション
収納ボックス	可能
タイプCケーブル	可能

電源

Power Supply	AC100~240V、50/60Hz
電源コード	中国、長さ3メートル
最大動作消費電力	180W未満
最大スタンバイ消費電力	<0.5W

環境

動作温度	0°C~40°C
動作湿度	10% ~ 90% RH
保管湿度	10% ~ 90% RH
保管温度	-20°C~60°C
高度	≤ 5000メートル

技術仕様

CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65インチ

コンプライアンス

EMC/安全性

CCC/CE

エネルギー

中国エネルギーラベル (≥2)

RoHS

中国RoHS

CX-Mの仕様

ビデオ出力

4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b (OPS 80ピンコネクタ) またはUSB-C DisplayPort 1.2

オーディオ出力

USB

USB

USB-C x 1

ClickShareボタン

1

ClickShare アプリ

デスクトップとモバイル

ネイティブプロトコル

エアプレイ、Googleキャスト、ミラキャスト

画面に同時に表示できるソースの最大数

2

ノイズレベル

最大25dBA @ 0-30°C
最大30dBA @ 30-50°C

認証プロトコル

WPA2-PSKのスタンドアロンモード
ネットワーク統合モードでClickShare Buttonを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X

無線伝送プロトコル

IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1

Reach

ClickShare ButtonとClickShare Base Unit間が最大30m (100フィート)

周波数帯域

2.4GHzおよび5GHz

接続

1xイーサネットLAN 1Gbit
1x USB-C 3.0、1x OPS-80ピン

温度範囲

動作時: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
最大: 40°C (104°F) ただし5000mの高度
保管: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)

湿度

保管時: 0~90%相対湿度、結露なし
稼働時: 0~85%相対湿度、結露なし

盗難防止システム

該当なし

証明書

SRRC/CE

タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性

あり

ローカルビュー

可能

ワイヤレスコンファレンシング

アプリまたはボタン経由

ネットワーク接続

LANとWiFi

管理と報告

可能

保証

1年標準。SmartCare経由で登録すると5年間の保証

寸法 (高さ×幅×奥行き)

202mm×119mm×30mm

消費電力

動作時: 5~10W、最大16W

パワーサプライ

OPSディスプレイからの18V DC

重量

698グラム

生成日:29 May 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。