

TF-20

All conditions, outdoor 20mm LED tile



Especificaciones del producto

TF-20

Especificaciones generales	
Profundidad de pixel	20.0 mm
brillo	6,000 nits
configuración LED	3x lamp
Densidad de LED	7,513/m²
angulo de visión horizontal	110° (min 50% brightness)
angulo de visión vertical	+15, -45° (min 50% brightness)
relación de contraste	4,000:1 (at 500 lux)
tiempo de vida	100,000 hours to 50% of initial brightness
consumo de potencia	400W/tile (max) 120W average
Voltaje de alimentación operativo	200-240V / 50-60Hz
dimensiones de tiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 282mm
dimensiones de tiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 282mm
dimensiones de tiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 282mm
dimensiones de tiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 282mm
Peso / tile	48 kg
Tipo de IP	IP65/54
procesado	16 bit/color
colores	281 trillion
tasa de refresco	800Hz
Interfaz de enlace	DVI interface (DVI connector)
Longitud máx. de enlace	4.5m (with Barco DVI cable)
Interfaces	2x DVI
Conexión en cascada máx. de potencia	6 tiles
Facilidad para el servicio	Front and back (tools required for front)
Temperatura operativa	-35 -50°C
Temperatura de almacenamiento	-35 -50°C
Humedad operativa	10-99%
humedad de almacenaje	10-99%
compatibilidad de la fuente	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI (DX-700: and Dual link DVI, Dual link HDSDI)
Digitalizador operable	DX-700 (with DVI output card), D320, LEDPRO
Certificaciones	ETL, CE, FCC, RoHS, CCC, TUV

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

