


# Spare lamp for XLM HD30



**Product specifications****SPARE LAMP FOR XLM HD30**

---

**General specifications**

---

Power	6.3 kW
-------	--------

---

Last updated: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Ze względu na ciągłe innowacje, informacje i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Sprawdź [www.barco.com](http://www.barco.com), aby uzyskać najnowsze specyfikacje.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**