

DP-1200

2K Digital Cinema-Projektor für Screenbreiten von bis zu 12 m (40 ft)



Technische Daten**DP-1200****Allgemeine technische Daten**

DMD™-Chip	3 x 0.98" DC2K dark metal devices
Panel-Auflösung	2048 x 1080
Gehäuse	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
Lampe	1.2kW -2kW Xenon lamp size
Bildbreite	Screen width (screen gain 1.2) @ 14ft* : up to 12m -40ft (*) = ± 10% variation possible between units
Kontrast	2000:1
Digitale Video-Eingänge	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Primärobjective	1.2-1.8 1.4-2.05 1.6-2.5 1.95-3.2 2.4-3.9
Projektor Diagnose	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
Stromversorgungsanforderungen	200–240 VAC, 50–60 Hz, 15 amps at 200 VAC
Abmessungen	projector: 505(H) x 689(W) x 1018(D) mm 19.9(H) x 27.1(W) x 40.0(D) inch NB: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector
Gewicht	projector: 93kg (205lbs)
Umgebungstemperatur	max: 35°C / 95°F
Optionen	CLO-constant light output ACS-2048 SNMP agent
Montage	universal pedestal (optional)

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.