

OverView mP50

50" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technology with XGA resolution.



技術仕様

OVERVIEW MP50

一般仕様	
解像度	XGA
カラー	16.7 millions Color management 30 bit/pixel
ランプ	• 100W lamp • operation time typ. 8000 hours (average) integrated in a pre-adjusted lamp module, no re-adjustment after replacement
電源	95-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz
電力	140 W
輝度	250 cd/m² 73 ftL
輝度	600 lumens
コントラスト	250:1
輝度均一性	> 95%
寸法ストラクチャ	• Diagonal 50" • Width 1,000 mm / 39.37 in. • Height 750 mm / 29.53 in. • Depth 568 mm / 22.36 in. • Weight 45 kg / 99.2 lbs
環境準拠	operating temperature 0-40°C 30-105°F humidity max. 80% (non condensing)
スクリーン	HVA type 50 " screen Width 1000 mm 39.37 in. Height 750 mm 29.53 in. Depth 96.5mm 2.77 in. Weight 9 kg 19.84 lbs

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

