


UDX-W22

21,000루멘, WUXGA, 3칩 DLP 레이저 인광체 대형 행사장 프로젝터



- 고휘도 영상으로 얻게 되는 뛰어난 경험
- 설치 및 납품 시간 단축
- 비용 절감을 위한 레이저 인광체 광원
- 365일 24시간 작동

UDX 제품군은 설치 및 납품 시간 관련 뛰어난 경험과 절감 효과를 제공하며 비용을 상당히 줄입니다. 출시된 제품 중 냉각 기능이 통합된 가장 컴팩트한 고휘도 레이저 프로젝터에서 모든 유형의 이벤트 및 행사에 신뢰할 수 있고 선명한 영상을 제공합니다.

UDX-W22의 WUXGA 해상도와 21,000루멘 밝기 출력으로 항상 정확한 색상과 함께 결점없는 쇼를 보장합니다. 또한 Constant Light Output(CLO) 기능은 시간 경과에 따른 일관된 밝기 및 색상을 제공합니다. 사용자는 명도 저하없이 유명한 Xenon 품질 수준의 Rec. 709 색 공간을 능가하는 업계에서 가장 광범위한 컬러 스펙트럼을 즐길 수 있습니다.

Cut costs with laser projection

레이저 인광체 광원을 사용하여 램프 관련 비용이 절감되고 유지보수 및 영상 깜빡거림이 줄어듭니다. 긴 수명과 높은 신뢰성으로 가동 중단 시간이 최소화되며, 작고 견고한 디자인으로 배송비 및 인건비가 절감됩니다. 모듈식 구성 요소를 사용하여 정비 시간이 단축됩니다. 또한 TLD+ 렌즈를 재사용할 수 있습니다.

Pick your brightness and resolution

독특한 FLEX² 기능으로 인해 특정 행사에 맞게 밝기 및 해상도를 조정하고 잠글 수 있습니다. 따라서 더 적은 수의 프로젝터를 사용하여 더 광범위한 밝기 레벨 및 해상도를 다룰 수 있습니다.

Faster processing for sharper images

Barco Pulse 전자장치는 직관적인 인터페이스와 유연하고, 사용자 친화적이며, 내장된 제어 소프트웨어를 제공합니다. Single Step Processing(SSP)을 통해 선명한 영상과 짧은 대기 시간이 가능합니다.

기술 사양

UDX-W22

일반 사양

프로젝터 유형	WUXGA 3칩 DLP 디지털 프로젝터
기술	0.96" DMD™ x3
해상도	1,920 x 1,200
밝기	21,000 센터 루멘* / 20,000 ansi 루멘 / 22,500 ISO
명암비율	풀 필드 2200:1 / Barco Dyna Black 20000:1
밝기 균일도	95%
화면 비율	16:10
ScenergiX	수평 및 수직 엡지 블렌딩
렌즈	TLD+ 0.37:1, 0.65:1, 0.73:1, 0.85:1, 1.2:1, 1.25 -1.6:1, 1.5-2.0:1, 2.0-2.8:1, 2.8-4.5:1, 4.5-7.5:1, 7.5-11.5:1
광학 렌즈범위	수직 -100% ~ +130% / 수평 +/-40%, 줌 렌즈에서(메모리)
색 보정	P7
광원	무기물 인광체 휠이 있는 레이저 인광체
광원 수명	25,000시간
유틸리티 다우저	디지털
Picture in Picture(PBP)	동시 2개 소스
실드 DLP™ 코어	표준
방향	360°
DMX 512	표준*
WARP	OSD 직접 조정 + 톨셋
영상 처리	내장 워프 및 블렌드
키스톤 보정	지원
통합 웹 서버	예
CLO(Constant Light Output)	표준
3D	액티브 눈 보호구(옵션), 패시브 서클러(옵션), 최대 200Hz의 3중 플래시*
입력	Single HDBt, HDMI 2.0(HDCP 2.2), DP 1.2(HDCP 1.3), Quad SDI/HDSDI/dual HDSDI/6G/BarcoLink
옵셔널 입력	Quad DP1.2
입력 해상도	NTSC에서 최대 4K(4,096 x 2,560)
최대 픽셀 클럭	600Mhz
소프트웨어 툴	프로젝터 톨셋 + Android 앱* + iOS 앱*
컨트롤	XLR 유선 + IR, RS232, Wifi, GSM(옵션)
네트워크 연결	10/100 Base-T, RJ-45 연결, 와이파이(옵션)*
전원 요구 사항	120-160V(전력 소비 감소)/200-240V(+/-10%), 20A, 50-60Hz (110V에서 전원 감소)
최대 소비 전력	1,900W @ 230V/10W 미만의 STBY
소음 수준 (25°C/77°F에서 일반적인 값)	49dB(A)
작동 시 주위 온도	0°-40°C/ 32°-104°F(45°C 출력 감소)
작동 습도	0-80%(비응축)
방출 BTU	최대 6,600BTU/h
크기(WxLxH)	660 x 830 x 350mm(25.98 x 32.67 x 13.77")
물품 크기	(LxWxH) 1,200 x 800 x 685mm/(47.24 x 31.49 x 26.96")
무게	87.5kg(193lbs)/출고 시 제품 무게: 105kg(231lbs)
표준 액세스리	전원 코드, 무선/XLR 유선 견고한 리모콘
인증	UL60950-1 및 EN60950-1 준수, FCC 규칙 및 규정, 15부 클래스 A 및 CE EN55032 클래스 A, RoHS 준수
보증	3년
*	소프트웨어 업그레이드 가능(자세한 내용은 해당 지역의 공인 Barco 판매 담당자에게 문의)

작성일: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

