

# i70 系列

独立的智能可视化解决方案



## 技术规格

## I70 系列

### 一般规格

屏幕尺寸	每通道： 4:3 屏幕高宽比的 68 英寸对角长屏幕。黑色高对比度屏幕提供宽广视色
灯泡寿命 (典型)	6000 小时 (Qx210L) – 3000 小时 (Qx350)
输入	<ul style="list-style-type: none"><li>1x 可配置 5-线 (BNC) 用于复合视频、S-视频、分量视频、RGBHV、RGSB、RGsB</li><li>1x 复合视频 (BNC) (高达 7 复合视频信号源, 当使用顶部输入板上的全部连接器时)</li><li>1x S-视频 (4-针迷你-DIN; 高达 3 S-视频信号源, 带 BNC)</li><li>1x VGA (D15 连接器)</li><li>1x DVI (数字视频接口) 适用于信号源高达 SXGA+</li><li>音频: 3,5 毫米麦克风风入、线入线出插孔</li><li>RS232 出/入 (D9 连接器) (i70 Q Pro: LAN 通信)</li></ul>
网络	iQ Pro Server 规格: <ul style="list-style-type: none"><li>处理能力: Pentium III 配 1,2 GB Tualatin Celeron 处理器</li><li>内存: 256 MB RAM</li><li>存储器: 40 GB 硬盘</li><li>微软™ XP 多语言 OS</li><li>输入输出:<ul style="list-style-type: none"><li>- PCMCIA 插槽用于无线 LAN 卡、存储卡、蓝牙、输入扩展...</li><li>- RJ45 连接器用于以太网 (10Mb/s) 和快速以太网 (100Mb/s)</li><li>- 4 USB 连接器</li></ul></li></ul>
电源	90 -254 VAC / 50-60 Hz
功率消耗	每通道： 380 瓦 (Qx210L) -550 瓦 (Qx350)
散热	更大 1810 BTU/小时
净重	每通道： 200 公斤 / 441 磅

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。