

ClickShare Bar Core

Pasek wideo umożliwiający wciągające i łatwe bezprzewodowe konferencje



- Krystalicznie czysty, wysokiej jakości dźwięk stereo*
- Zaawansowana kamera 4K oparta na sztucznej inteligencji
- Uproszczona instalacja
- Rozsądna inwestycja: mniej interwencji, zminimalizowane przestoje, przyszłościowa platforma
- Produkt neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla**

ClickShare Bar Core to neutrale pod względem emisji dwutlenku węgla, uniwersalne i łatwe w obsłudze urządzenie do bezprzewodowych wideokonferencji w małych i średnich salach na dowolnej platformie. To rozwiązanie gwarantuje, że uczestnicy spotkania poczują się słyszani i widziani dzięki wysokiej jakości funkcjom AV, a jednocześnie oferuje uproszczoną instalację i obniżony całkowity koszt posiadania.* Głośniki stereo będą dostępne w połowie 2024 r.**Etykieta neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla planowana jest na koniec pierwszego kwartału 2024 r.

Product specifications**CLICKSHARE BAR CORE**

General specifications	
Operating system	Windows 10 i wyższe wersje macOS 11 (Ventura) i wyższe wersje Android v13 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 16 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej podano sił wymagania, które należy spełnić, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS Ventura Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 11 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2)
Video inputs	-
Camera	4K camera, 3x zoom/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	Tryb kadrowania i kompozycji grupowej dla maksymalnie 4 osób
Audio output	Głołniki 2 x 10 W z funkcjł pełnego duplexu i stereo, impedancja 8 omów
Audio pickup	6 mikrofonów MEMS kształtujłcych wiłzki z redukcjł echa i szumów tła wspomaganych przez sztucznił inteligencjł. Zasiłg odbioru do 15 stóp / 4,5 metra
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast (available mid 2024)
Noise Level	Bez wiatraka
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) pomiłdzy ClickShare Button a ClickShare Bar
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w niektórych krajach w trybie integracji sieciowej)
Connections	1x USB-C 3.1 (DP) do ekranu, 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1Gbit, 1x USB-C 2.0 (bok)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotnołci wzglłdnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotnołci wzglłdnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock (tył i dół)
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Nie
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Tak
Network connection	LAN i Wi-Fi
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Last updated: 22 Apr 2024

© 2018 Barco nv. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Due to continued innovation, information and technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest specifications.