

SLite 10

Outdoor LED display solution



技術仕様

SLITE 10

一般仕様	
視覚解像度	9,3 mm
物理解像度	18,6 mm
輝度	6500Nit 5000Nit 色温度6500°K
LED構成	2 x 赤, 2 x 緑, 1 x 青
ピクセル濃度	11.449/m ² 6.912/パネル
水平視野角	120° (輝度50%)
垂直視野角	60° (輝度50%)
輝度半減値	50,000時間 (フルホワイト輝度半減)
消費電力	最大: 720 W / タイル 平均180 W / タイル
重量/タイル	34 Kg
プロセッシング	カラー: 14ビット
カラー	4.4兆色
リフレッシュ・レート	最小800 Hz (PAL/NTSC)
適用温度範囲	動作温度: -20~40°C (-4~104°F) 保管温度: -20~60°C (-4~140°F)
湿度	動作: 10~99% 保管: 10~99%
D320入力互換	Sビデオ / コンポジット / YUV / RGB / SDI / HDSDI / SXGAまでのデータDVI
証明書	UL-CE-TUV-FCCクラスA
タイル寸法	幅: 896mm (35.3") 高さ672mm (26.5") 奥行き: 249mm (9.8")

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.comをご覧ください。