

# AC-AR03

Arcos 3000臂



AC-AR03臂设计为在一个典型的医院床边应用中安装在腰部的高度。此臂既可以安装在墙面安装盒上，需要时也可以停在远离床边的位置。

## 床边终端的完美设备

当用户在使用触摸屏界面时，此臂能很灵活的操作，移动到理想位置。“A 框”臂集成了定制的气弹簧和专门为适应安装了此臂的智能终端而进行调节的移动机械装置。

**技术规格****AC-AR03****一般规格**

颜色	巴可白
允许关节力	< 30 N
范围	总体范围1745毫米
高度	高度可在20°至-55°范围内调整
盖子	带塑料盖的壳体可按照医疗标准清洗
电缆管理	便于电缆接线安装的一体化电缆盖 为电缆设计的大尺寸内部横截面
VESA	定制VESA附件75毫米
移动	垂直运动期间完美的平行导向 所有关节运动的缓冲 不用拆卸臂杆即可很容易调节气门弹簧
承载能力	1.0 -7.0 kg (已根据终端预配置)
臂重	6.5 kg (含散热片), 6.3 kg (不含散热片)

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。