

# ClickShare CX-30

Naadloos en draadloos vergaderen in kleine tot middelgrote vergader- en conferencingruimtes.



- **Interactieve functies:**  
touchback,  
aantekeningen en  
blackboarding
- **Verbeterde  
samenwerking met 2  
bronnen op het scherm**
- **Organiseer  
videovergaderingen  
vanaf uw laptop met de  
Button of de App**
- **100% veilig,  
geëncrypteerd en in de  
cloud beheerd**

ClickShare CX-30 maakt draadloos vergaderen in middelgrote ruimtes mogelijk. Wanneer u de vergaderruimte binnenstapt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de zaal, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en schermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare App, zowel voor werknemers als voor gasten.

**Product specificaties****CLICKSHARE CX-30**

ClickShare Base Unit dimensions	
Afmetingen (H x B x D)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker of USB-C
Energieverbruik	Operationeel: 5-10W, 24W Max
Gewicht	900 gr
General specifications	
Besturingssysteem	Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v11 en hoger (ClickShare-app)* iOS 14 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een vlotte ervaring met Microsoft Teams of Zoom. Minimum: Intel i3 dual-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mojave nieuwste versie Aanbevolen: Intel i5 4-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mac OS nieuwste versie
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b of USB-C DisplayPort 1.2
Audio-uitgang	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare buttons	2
ClickShare App	Desktop & mobiel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	32
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 3.0 (voorkant); 1x USB type A 3.0 (voorkant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werkend: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja
Draadloos vergaderen	Via de app of de knop
Lokale weergave	Ja
Netwerkverbinding	LAN & wifi *
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare

**Laatst bijgewerkt: 18 Apr 2024**

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de meest recente specificaties.