

RLS-W12

12,000 루멘, WUXGA, 1 칩 DLP 프로젝터



- 두 개의 465W NSH 램프를 사용하여 비용 효율적
- 단일 Cat 5 케이블로 비디오 전송 (HDBaseTTM)
- 확장된 왜곡 및 블렌딩*

RLS-W12는 단일 칩 DLP 프로젝터로서 12,000 중앙 루멘의 밝기를 내며 WUXGA(1920 x 1200) 해상도의 확장된 워핑과 블렌딩 및 HDBaseTTM 기술을 제공하여 아주 저렴한 가격에 단일 Cat 5 케이블로 동영상을 제공합니다. 박물관, 극장 및 회의 강당에 고정 설치하도록 설계되었지만 견고한 디자인, 확장된 워핑과 블렌딩 기능*, 렌탈 프레임 옵션이 제공되므로 호텔 및 전시장 렌탈 시장에도 적합합니다.

경제적 설계

고휘도 이미지를 제공하는 경제적인 RLS-W12는 노이즈를 줄이고 전력소비를 최소화시키는 견고한 디자인을 특징으로 합니다. 자매품인 465W NSH 램프는 저렴하면서도 수명이 깁니다. 110V -240V 전압대에서 가장 밝게 작동합니다.

간편한 셋업 및 설치

HDBaseTTM과 BarcoLink를 특징으로 하는 RLS-W12는 60Hz에서 WUXGA(1,920 x 1,200)까지 소스에서 프로젝터까지 70m가 넘는 거리로 싱글 Cat 5 또는 BNC 케이블을 통해 동영상 신호를 P2P 전송합니다. 비싼 수많은 케이블과 커넥터를 없앴으로써 더 간편하고 유연하며 설치 비용을 낮추었습니다.

단순한 제어

RLS-W12는 유무선 원격 제어, Android와 iOS 앱, 사용이 간편한 프로젝트 툴셋 소프트웨어로 쉽게 제어할 수 있습니다.

* 일부 조합은 조정 범위를 제한합니다.

- 12,000 루멘 광출력
- 1칩 DLP 기술

- WUXGA (1,920 x 1,200) 해상도
- 표준 HDBaseTTM 채택으로 단일 Cat 5 케이블로 비디오 전송
- 확장된 왜곡 및 블렌딩*
- 고정 설치용으로 가장 적합
- 렌탈 프레임 사용 가능
- 적은 전력 소비

기술 사양

RLS-W12

일반 사양	
프로젝터 유형	WUXGA 1칩 DLP 디지털 프로젝터
기술	0.96" DMD™ x 1 CW:RGBYCW
해상도	1,920 x 1,200
밝기	12,000센터 루멘 / 11,000ANSI 루멘*
명암비율	1,500:1
밝기 균일도	90%
화면 비율	16:10
ScenergiX	수평 및 수직 에지 블렌딩
렌즈 유형	J형
렌즈	0.84-1.03:1; 1.25-1.48; 1.56-1.85:1; 1.85-2.4:1; 2.4-4.0:1; 4.0-7.0:1
광학 렌즈범위	수직: +/-100%, 수평: +/-30% 수직: +/-75%, 수평: +/-25%(0.84-1.03:1 렌즈용)
색 보정	P7
램프	2 x 465 W
램프 수명	1,500시간(일반적) / 2,000시간(최대)
램프 보증서	120일, 500시간
실드 DLP™ 코어	표준
옵티컬 다우저	표준
PIP(Picture-in-picture)	최대 2개 소스 동시 지원
방향	테이블 -천장 -수직
WARP	프리셋 값 + 사용자 설정(RS232)
통합 웹 서버	예
3D	패시브 셔클러 전극(옵션)
입력	1 x HDMI(HDCP 1.3); HDBaseT; 5-BNC(RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA(RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV); HSDI/ 3G HDSDI /SDI
입력 해상도	NTSC부터 최대 UXGA(1,600 x 1,200), HDTV(1,920 x 1,200) 포함
최대 픽셀 클럭	165 Mhz
소프트웨어 툴	영사 톨렛 + Android 앱 + iOS 앱
컨트롤	미니잭 + IR, RS232, 12v 트리거
네트워크 연결	10/100 base-T, RJ-45 연결
전원 요구 사항	90-240 V / 50-60 Hz -1,115 W @ 240 V, 1,150 W @ 110 V, 2 W 미만 대기
소음 수준 (25°C/77°F에서 일반적인 값)	45 dB(A) 표준, 40dB(A) 에코
작동 시 주위 온도	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
작동 습도	0 ~ 90%(비응축)
방출 BTU	최대 3,804 BTU/시
크기(WxLxH)	530 x 670 x 285 mm / 20.86 x 32.64 x 17.20 인치
무게	34 kg(74.95 lbs)
물품 크기	(L x W x H) 829 x 709 x 437 mm / 32.63 x 27.91 x 17.20 인치
출고 시 제품 무게	41.5 kg(91.49 lbs)
표준 액세서리	전원 코드, 무선 리모컨, HDMI -DVI 어댑터
인증	FCC 규칙 및 규정, 파트 15 클래스 A 및 CE EN55022 클래스 A, CE, TUV, RHoS, WEE 준수
보증	표준 3년, 2년 연장 옵션
*	+/-10%

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.