

ClickShare CS-100 Huddle

Systeme de présentation sans fil pour espaces collaboratifs



- Connexion sans fil à l'écran central
- Un utilisateur à l'écran
- Partage de contenu depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone
- Sortie HDMI

Pour une meilleure collaboration dans les petites équipes. Les espaces collaboratifs sont des lieux propices à la créativité, la flexibilité, l'honnêteté et la convivialité ; vous pouvez y venir avec votre propre appareil pour partager, discuter et interagir. Simple et rapide.

C'est la raison pour laquelle Barco a créé la solution ClickShare CS-100 Huddle. Grâce à ce système de présentation sans fil conçu pour favoriser une coopération spontanée dans les espaces collaboratifs, les utilisateurs peuvent tout simplement partager du contenu sur l'écran de présentation à partir de leur ordinateur portable ou de leur appareil mobile. Pas de câbles, pas d'installation, pas d'attente. Concentrez-vous sur l'essentiel.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Transformez vos espaces collaboratifs en lieux riches en coopération

La solution CS-100 Huddle permet de partager du contenu avec rapidité et créativité dans des salles de réunion et des espaces collaboratifs de petite taille. Il offre une expérience uniforme, de l'espace collaboratif à la salle de conférence. Chaque participant, invités compris, peut se connecter et partager sans formation préalable. Utilisez l'application ClickShare pour afficher du contenu sur l'écran de la salle de réunion. Assurez-vous que la dernière version du microcode est installée sur votre Base Unit pour bénéficier de la meilleure expérience avec l'application de bureau. Ou commandez en complément le ClickShare Button pour un partage simple et enrichi.

Parfait pour votre entreprise

Le système CS-100 Huddle est un modèle autonome équipé d'une sortie HDMI qui permet à huit utilisateurs connectés de partager du contenu à tour de rôle. Il peut également être intégré au réseau de votre entreprise et géré de manière centralisée. Vous pouvez ainsi profiter d'une expérience homogène dans un petit espace collaboratif comme dans une salle de conférence. Le système CS-100 Huddle est muni des fonctionnalités de sécurité standard de ClickShare, dont le chiffrement, la gestion d'identifiants, le protocole https et la possibilité de masquer le SSID du réseau sans fil de la Base Unit.

Le système CS-100 Huddle a été conçu à l'aide de flux et processus certifiés ISO 27001.

Ajouter ClickShare CS-100 Huddle à l'installation fixe de votre salle de conférence (telle qu'une salle Microsoft Teams ou Zoom) améliore la collaboration dans vos réunions Microsoft Teams et Zoom. Au-delà des conférences, il met l'accent sur la véritable collaboration.

Spécifications techniques

CLICKSHARE CS-100 HUDDLE

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10 32 et 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 et 10 (application ClickShare) iOS 11, 12 et 13 (application ClickShare)
Sorties vidéo	1 HDMI
Résolution en sortie	1 920 x 1 080
Audio	Via HDMI, analogique via prise audio 3,5 mm
Défilement d'image	Jusqu'à 30 i/s
Nombre de sources présentes simultanément	1
Nombre de connexions simultanées	8
Compatibilité iPad, iPhone et Android	Partage de documents, navigateur et caméra pour les appareils Android et iOS Application ClickShare
Bureau étendu	Disponible (en fonction de votre système d'exploitation). Peut nécessiter un pack d'extension ClickShare.
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS non pris en charge)
Connexions	1 LAN Ethernet 100 Mbits 1 USB (arrière) + 1 USB avant Sortie de ligne analogique sur prise mini-jack (3,5 mm)
Niveau sonore	Sans ventilateur
Plage de température	En service : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) Max : 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Garantie	3 ans, standard
Compatible avec Google Cast	Google Cast non pris en charge
*Remarque	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensions de la Base Unit ClickShare

Poids	600 g / 1,32 lb
Dimensions (H x l x P)	205 mm x 115 mm x 45 mm (min.) / 8,1 x 4,5 x 1,8 pouces (min.)
Consommation électrique	Fonctionnement : 6 W (type) / 18 W (max.) Veille : 2,6 W (veille « éco ») / 0,4 W (veille prolongée)

Crée le : 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.