

Versa® TILE T100

Panneau d'éclairage LED créatif



Spécifications techniques**VERSA® TILE T100****Spécifications générales**

Pas de pixels	100 mm (3,93 pouces)
Couleurs	Plusieurs billions (couleur 48 bits par pixel)
Fréquence de rafraîchissement	> 1 000 Hz
Luminosité	900 cd/m ² (étalonnée)
Angle de vision	170 degrés (lambertien)
Contrôle	Versa DRIVE D3
Alimentation	Système : 100-240 Vca – 50/60 Hz Module T100 : 12 Vcc depuis Versa COM
Consommation électrique	32 W/panneau
Dissipation thermique	58 BTU/h par panneau
Pixels	4 x 4 (16 modules)
Dimensions	Longueur : 400 mm (15,75 pouces) Largeur : 400 mm (15,75 pouces) Profondeur : 51 mm (2 pouces)
Poids	2 kg (4,41 lb) à 4 x 4

Créé le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO