

# DP4K-36BLP

範囲 23-27m (75-89ft) のスクリーン用 Smart Laser シネマ プロジェクター



- TCO（総所有コスト）の削減
- これまでにない安心
- 高画質

中から大サイズのスクリーン向けに設計された DP4K-36BLP は、一貫性のある極めてシャープで高いコントラスト映像をネイティブ 4K 解像度と 35,000 ルーメンの輝度で提供します。

## TCO（総所有コスト）の削減

ランプ関連のコストが全くかからない DP4K-36BLP は、非常に魅力的な TCO を提供します。そのユニークな冷却システムにより、このプロジェクターは、標準的な使用条件で 30,000 時間の安定した輝度を誇ります。その光学効率是非常に高く、電気料金を最大 40% 節約します。

## これまでにない安心

DP4K-36BLP は運用コストを削減し、運用の複雑さを軽減し、かつ人件費を最適化します。これにより、アップタイムを増加させ、ランプ関連のコスト、管理、保守すべてからあなたを解放します。

## 高画質

DP4K-36BLP は、ホワイトとシルバーのスクリーン上で一貫した DCI 準拠映像をネイティブ 4K 解像度の卓越した均一性と高いコントラストで提供します。光出力を初期の輝度の 30% まで下げることができるので、同一のプロジェクターで 2D と 3D を上映することができます。

## レトロフィット対応

すでに Barco B シリーズプロジェクターをお持ちの場合、現場で簡単に現在のランプハウスを、このユニークなレーザーフォスファー レトロフィット モジュールと交換アップグレードすることができます。

## 技術仕様

## DP4K-36BLP

一般仕様	
輝度	35,000 ルーメン (通常)
ネイティブコントラスト比	2,000:1 (通常)
主要レンズ	1.13-1.72; 1.35-1.86; 1.46-2.10; 1.65-2.60; 1.95-3.26; 2.53-4.98
解像度	4,096 x 2,160
長期の輝度安定性	30,000 時間 @ 平均使用条件
寸法 幅×長さ×高さ	プロジェクター:754 x 1,129 x 604 mm / 29.69 x 44.5 x 23.78 インチ クーラー:561.5 x 738.5 x 348 mm / 22.11 x 29.07 x 13.7 インチ
重量	プロジェクター:143kg (315 lb) クーラー:32kg (70.6 lb)
冷却液ホース長さ	4つのホース; 0.5m、2.5m、5m、8m (1.6ft/8.2ft/16.4ft/26.2 ft)
クーラーとプロジェクターとの間の垂直分離	最大 3m (10ft) (上下変更可能)
電源要件	プロジェクター:400V x 3 + N または 220V x 3 クーラー: プロジェクターから電力供給
熱負荷 (最大パワー)	13,023 BTU/h
周囲温度	30°C (86°F) 最高 (プロジェクターおよびクーラー)
周囲湿度	85% 最大 (プロジェクターおよびクーラー)
消費電力	プロジェクター (クーラーを含む):4.0 kW
メディア・サーバー	Barco Alchemy ICMP およびその他の IMB ブランドに対応。
ノイズレベル	dB(A) @ 1 m: 67.6 dB(A) 62 dB(A) (ファン速度半分)
3D システム	シルバー・スクリーン上でのアクティブ・ガラス・システムと偏光システムに対応。色分解システム (Dolby3D および 6P) は非対応。
安全要件	クラス 1 リスク・グループ 3 ショーの安全性: 顧客は、各地のレーザー・ショー安全規則に従って、レーザー安全性のための予防策を講じる必要があります (ハザード距離とセパレーションの高さに関して)。職場の安全性: 顧客は、以下の予防策を講じる必要があります: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 各地の自治体によって定められた職場の安全性</li><li>■ オペレーター向けの基本的なレーザー安全性トレーニング</li><li>■ 会社で導入されるレーザー安全性プログラム</li><li>■ 訓練を受けた人員に限定するアクセス制限、エリア表示など。</li></ul>

生成日:17 May 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。