


<P class=MsoNormal style="MARGIN:

ネットワーク放送モニタリングシステム用ディスプレイ・コントローラー



技術仕様

US

一般仕様

概要	☒ デュアルPentiumベースシングルボードコンピューター、グラフィックオーバーレイボード ☒ 高品位48bit,65MHzデュアルグラフィックバス ☒ デュアルLANインターフェイス10/100base-T ☒ デュアルRS232/RS422 ☒ デュアルCD-ROMドライブ ☒ デュアルPS-2マウス/キーボードポート ☒ 入出力ボード用2x4フリースロット ☒ 外部グラフィックオーバーレイ用デュアルデジタルDVI入力 ☒ ゲンロック用デュアルアナログブラックバースト入力 ☒ マスタークロック同期用デュアルLTC/VITC入力
寸法	☒ 入出力ボード用2x4スロット ☒ 19インチラックマウントケース：4U ☒ ケース幅：440mm ☒ 幅：483mm ☒ 奥行き：540mm ☒ ハンドル奥行き：50mm ☒ 高さ：177mm
重量	☒ ベースユニット：21Kg
主電源	☒ パワーサプライ数：3(ホットスワップ、リダンダンシー) ☒ パワーリード数：2 ☒ パワーサプライ：AC 100-240V 50-60Hz ☒ 消費電力：450W ☒ 熱損失：1550BTU/h

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。