

ClickShare CX-50 2ème génération

Solution de conférence haut de gamme pour les salles à fort impact



- **Double écran : affichage des personnes et du contenu côte à côte sur deux écrans**
- **Basculement sans effort entre le mode UC et le mode BYOM**
- **Station d'accueil filaire pour le partage de contenu 4K et la connectivité alternative**
- **Neutralité carbone**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

ClickShare CX-50 Gen 2 vous permet de profiter de conférences sans fil flexibles dans vos salles de réunion et de conférence à fort impact. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

Démarrez une réunion en quelques secondes depuis votre ordinateur portable, à l'aide de votre plateforme de visioconférence préférée. Facilitez les réunions hybrides, d'un simple clic sur le ClickShare Button ou l'application ClickShare, aussi bien pour les employés que pour les invités.

Spécifications techniques

CLICKSHARE CX-50 2ÈME GÉNÉRATION

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Opérationnel : 74,5 W (max) Veille : 0,27 W -Veille en réseau : 3,7 W
Poids	985 g
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 11 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom. Configuration minimale : processeur Dual-Core Intel i3 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mojave dernière version Recommandé : processeur 4-Core Intel i5 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 60 Hz. HDMI 1.4b UHD 4 K (3 840*2 160) à 60 Hz. Mode DP ALT USB-C (côté arrière)
Entrées vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. Mode DP ALT USB-C (côté avant)
Sortie audio	USB, jack, HDMI
Connexions	Côté avant : 1x USB type-C 3.1 Côté arrière : 1x USB type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2.5 Gbit, sortie audio analogique sur le jack (3,5 mm)
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast Nombre maximum de connexions simultanées (avec boutons et/ou application) : minimum 32
Nombre maximum de connexions simultanées (avec Boutons et/ou Application)	32
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Portée	Max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et l'unité de base ClickShare Bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivolt	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Support écran tactile : Oui Interactivité : Oui
Conférences sans fil	via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Haute qualité
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi (double)
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare

Crée le : 18 Apr 2024

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.