

# G 镜头 0.37-0.4:1 UST 90



这款易于安装的镜头提供灵活的超短距离投射镜头选项，可在多个方向（侧面和向上）使用。

该镜头作为套件订购并随附镜头支架和安全电缆，以保证出色的稳定性能。

要了解更多信息，请联系巴可。

**技术规格**

**G 镜头 0.37-0.4:1 UST 90**

一般规格

投射比例 0.37-0.4:1

生成于: 20 Jul 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。