

ClickShare Bar Pro

Barra de vídeo premium para conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo



- **Audio estéreo de gran calidad y nitidez*.**
- **Cámara 4K avanzada con IA**
- **RoomDock con cable para compartir contenido 4K y conectividad alternativa***
- **Interactividad avanzada: touchback, anotación y pizarra**
- **Producto neutro en carbono****

ClickShare Bar Pro es una barra de vídeo todo en uno, de primera calidad y sin emisiones de carbono, que permite realizar conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo en salas de reuniones de tamaño medio con cualquier plataforma de videoconferencia. Gracias a sus avanzadas funciones audiovisuales (doble pantalla*, compartición de contenidos 4K) e interactivas (touchback, anotaciones, blackboarding), permite un audio cristalino, vistas nítidas y una interactividad mejorada para reuniones en las que todos los participantes se sientan escuchados y vistos. Esta solución ofrece una flexibilidad sin igual, que permite a los responsables informáticos equipar fácilmente sus salas de reuniones. Junto con una garantía de 5 años, la barra reduce en general el coste total de propiedad consolidando todas las funcionalidades de colaboración, audio y vídeo en un dispositivo potente.

*Los altavoces estéreo, la doble pantalla y el respaldo por cable estarán disponibles a mediados de 2024.**La certificación de neutralidad de carbono está prevista para finales del primer trimestre de 2024.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE BAR PRO

Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 y superior macOS 11 (Ventura) y superior Android v13 y superior (ClickShare App) iOS 16 y superior (ClickShare App)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mac OS Ventura Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 11 última versión o SO Mac última versión
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. or 2x 1080p @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2) (Dual screen available mid 2024)
Entradas de vídeo	4k UHD (3840*2160) a 30 Hz. Modo USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080p, 720p a 30 fps, zoom 5x/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	Encuadre grupal, encuadre del orador y modo de seguimiento y composición con hasta 4 personas
Salida de audio	2 altavoces estéreo y full dúplex de 10 W, impedancia de 8 ohmios
Audio pickup	6 micrófonos MEMS con formación de haz con eco y cancelación de ruido de fondo AI. Rango de captación de hasta 15 pies/4,5 metros
Botones de ClickShare	2
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
nivel de ruido	Sin ventilador
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y barra ClickShare
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS compatibles en algunos países en modo de integración de red)
conexiones	1x USB-C 3.1 (DP) a pantalla, 1x entrada de vídeo USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet de 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (lateral)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington (parte trasera e inferior)
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sí
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Sí
conexión de red	LAN y WiFi
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Generado en: 22 Apr 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.