

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 5Y
WARRANTY | D
DISPLAYPORT | 30
BIT | 
ALC PRESETS |
| 
SMOOTHGRAY | 
QAWEB | 
SPOTVIEW | 
DL |
| 
I-GUARD | 
MULTI-SENSOR | 
LED TECHNOLOGY | 
GRAYSCALE |
| 
COLOR | 
FUSION | 30"
SCREEN | 6
MP |



Product specificaties

General specifications	
Scherntechnologie	TFT AM Color LCD Dual Domain IPS-Pro
Actief schermformaat (diagonaal)	772 mm (30.4")
Formaat actief scherm (H x V)	654 x 409 mm (25.8 x 16.1")
Beeldverhouding (H:V)	16:10
Resolutie	Native 6MP (3280 x 2048) Configurable to 2 x 3MP+ (1640 X 2048) Configurable to 2 x 3MP (1536 X 2048)
Pixelpitch	0.1995 mm
Beeldkleur	Yes
Grijsbeeldvorming	Yes
Kleurondersteuning	30 bit
Kijkhoek (H, V)	178°
Uniform Luminance Technology (ULT)	Yes
Per Pixel Uniformity (PPU-LED)	Yes (color PPU)
Omgevingslichtcompensatie (OLC)	Yes
Backlight Output Stabilization Technology (BLOS)	Yes (2x)
I-Guard	Yes
Maximale luminantie	720 cd/m ²
DICOM-gekalibreerde luminantie (ULT uit)	500 cd/m ²
Contrastverhouding (donkere leesruimte, standaard)	1000:1 (panel typical)
Reactietijd (stijgtijd + valtijd)	18 ms
Kleur behuizing	Black / silver
Video-ingangssignalen	DVI-D Dual Link (2x), DisplayPort (2x)
Video-in-/uit-contacten	NA
USB-poorten	1 upstream (endpoint), 3 downstream
USB-standaard	2.0
Voedingsvereisten (nominaal)	100-240V
Stroomverbruik (nominaal)	100W
Energiebesparingsmodus	Yes (less than 0.5W)
Energiebeheer	DVI-DMPM, DP-DMPM
OSD-talen	English, German, French, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Russian, Swedish, Chinese (simplified), Japanese, Korean, Arabic
Afmetingen met standaard (B x H x D)	Portrait: NA Landscape: 730 x 580~675 x 261 mm
Afmetingen zonder standaard (B x H x D)	Portrait: NA Landscape: 730 x 485 x 125 mm
Afmetingen verpakt (B x H x D)	860 x 760 x 390 mm
Nettogewicht met standaard	20.5 kg

Product specificaties

Nettogewicht zonder standaard	14 kg
Nettogewicht verpakt met standaard	29.5 kg
Nettogewicht verpakt zonder standaard	NA
Hoogteregelbereik	96 mm
Kanteling	-5° / +25°
Zwenking	-30° / +30°
Roteren	NA
Montagestandaard	VESA (100 mm)
Bescherming van het scherm	Protective, non-reflective glass cover
Aanbevolen procedures	CT, MR, US, DR, CR, NM, PET
Certificeringen	CE0120 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC class IIb product), CE -2004/108/EC, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60601-1:2005, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + C1:2009 + A2:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2008), EN 60601-1:2006 + A11:2011, EN 60601-1-2:2007, CCC -GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012, KCC, VCCI, FCC class B, ICES-001 Level B, FDA 510(k), RoHS
Meegeleverde accessoires	User Guide Quick Install Sheet Documentation CD System CD Video cables (2 x DVI Dual Link, 2 x DisplayPort) Mains cables (UK, European (CEBEC/KEMA), USA (UL/CSA; adaptor plug NEMA 5-15P), Chinese (CCC)) USB 2.0 cable External power supply
Optionele accessoires	Graphics board
Software voor kwaliteitsgarantie	MediCal QAWeb
Aantal per pallet	NA
Palletafmetingen (B x H)	NA
Garantie	5 years
Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (15°C to 30°C within specs)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C
Vochtigheid in bedrijf	8% -80% (non-condensing)
Vochtigheid bij opslag	5% -93% (non-condensing)
Bedrijfshoogte	3000 m

Laatst bijgewerkt: 13 Jun 2023

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg www.barco.com voor de meest recente specificaties.