


R10

Tela de mídia digital para ambiente externo com densidade de pixel de 10,83 mm e 5.000 nits



- **Mais liberdade criativa**
- **Tempo de configuração mais rápido**
- **Custo de instalação reduzido**

A revolucionária tela de mídia digital da série R da Barco é uma tecnologia de LED flexível, leve, ultrafina que liberta você das limitações dos visores de LED tradicionais e faz sua mensagem se destacar em instalações inimagináveis. O design inovador da série R garante uma instalação suave e rápida para um tempo de configuração rápido e custo reduzido.

Criatividade ilimitada

A série R expande as possibilidades criativas além das aplicações tradicionais. Como estruturas de suporte não são necessárias, a série R pode ser colada em uma superfície. Graças ao seu design flexível, as restrições de arquitetura são reduzidas e é necessário liberar menos espaço. Além disso, não há vãos visuais entre as lâminas.

Digital em um dia

Com menos de 6kg/m² e somente 5 mm de espessura (incluindo persianas), o R10 é muito mais fácil de instalar. Oferecido em lâminas de até 4,68 metros de comprimento, grandes quantidades podem ser armazenadas e transportadas, e superfícies maiores podem ser cobertas de uma vez, reduzindo custos e acelerando o tempo de instalação. O cabeamento, controle e os sistemas eletrônicos de potência são integrados em todas as lâminas, para eliminar a confusão de cabos.

Processamento potente

O R10 é conduzido pela plataforma de processamento de imagens Infinipix™ que oferece uma interface baseada na web direta para configuração, escurecimento, controle, monitoramento e manutenção do visor -em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo. Baseada em HTML5, diferentes sistemas operacionais e dispositivos móveis podem ser utilizados para controlar a série R.

Especificações técnicas

R10

Especificações gerais	
Distância entre pontos	10,83 mm
Configuração de LED	SMD
Pixel por módulo	24 x 36 (A x V) (múltiplos de)
Densidade de pixels	8.640/m ² 803/ft ²
Vida útil do LED	100.000 horas
Brilho	5.000 nits (típico)
Processando	16 bit/cor
Cores	281 trilhões
Escurecimento	16 bits
Taxa de atualização	menos de 10.000 Hz
Ângulo de visualização horizontal	110° (a 50% de brilho)
Ângulo de visualização vertical	110° (a 50% de brilho)
Consumo de energia	228 W/m ² (típico)
Capacidade de curva	Raio de 0,5 metros
Tensão da potência operacional	100 a 240 V 50/60 Hz
Temperatura de operação	-20/+45 °C -4/+113 °F
Umidade de operação	10-95%
Classificação de IP	IP54
Dimensões	(AxLxP) (múltiplos de) 260 x 390 x 5mm / 10,23 x 15,35 x 0,2 polegadas
Peso	menos de 5 kg/m ² / 11 lbs/m ² (somente o visor)
Facilidade de manutenção	Frontal
Certificações	CE, ETL, FCC Classe A, WEEE, RoHs
Garantia	1 ano

Gerada em: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

