



Eonis 24 英寸 (MDRC-2424)

24 英寸临床显示器，可在全院范围内查看临床数据和图像



- 24 英寸显示屏用于查看临床图像
- 前置传感器可提供一致的图像
- 自动校准和质量保证

Eonis 24" 为包括 EMR 在内的广泛成像应用带来可靠、符合 DICOM 标准的图像。它集高度一致的画质、富有魅力的多功能设计和无忧质量保证于一身。

通过一致的图像轻松协作

Eonis 呈现清晰、明亮的图像。显示器独特的正面浓度传感器在每次显示器开机时都会自动校正调试画质。Eonis 24 英寸可用于咨询放射学和 PACS 图像，以及临床研究和咨询。

结果？一致的图像使专家之间的协作更加容易。与多个地点的同事讨论图像，知道每个人都看到相同的图像。

自动化质量保证

Eonis 24" 配备基于云的 QAWeb Enterprise 软件，这是一项用于自动校准、质量保证和资产管理的在线服务。

QAWeb Enterprise 受到世界各地医院的好评，让医疗保健 IT 和 PACS 管理员只需单击一个按钮即可集中远程管理整个医疗保健组织的图像质量。

适合临床审查

巴可公司的 Eonis 显示器具有多种安装和接口选项，包括 VESA 安装座。方便操作的基座高度，加之基座倾斜和枢轴调整，确保显示器可以调整到令人舒适的位置。

像每一个巴可临床研究显示屏一样，MDRC-2424 符合国际医疗和患者安全标准。

变体

- MDRC-2424 (选项 SNIB) : 标准亮度, 无盖, 无触摸屏, 内部电源, 黑色外壳
- MDRC-2424 (选项 STIB) : 标准亮度, 无盖, 触摸屏, 内部电源, 黑色外壳
- MDRC-2424 (选项 HNIB) : 高亮度、无盖、无触摸屏、内部电源、黑色外壳
- MDRC-2424 (选项 HTIB) : 高亮度, 无盖, 触摸屏, 内部电源, 黑色外壳
- MDRC-2424 (选项 HNEW) : 高亮度, 无盖, 无触摸屏, 外部电源, 白色外壳
- MDRC-2424 (选项 HPEW) : 高亮度、保护盖、无触摸屏、外部电源、白色外壳
- MDRC-2424 (选项 HTEW) : 高亮度, 无盖, 触摸屏, 外部电源, 白色外壳

请咨询您所在国家或地区的巴可代表或经销商以确认可用性。本网站上对任何产品或服务的引用并不意味着此类产品在您所在的位置可用。

技术规格**EONIS 24 英寸 (MDRC-2424)****一般规格**

屏幕技术	LCD
活跃屏幕大小 (对角线)	609.6 毫米 (24 英寸)
活跃屏幕大小 (H x V)	518.4 毫米 x 324.0 毫米 (20.4 x 12.8 英寸)
宽高比 (H:V)	16:10
分辨率	2MP (1920 x 1200 像素)
像素间距	0.270 毫米
彩色成像	是
灰色成像	是
位深	30 位
视角 (H, V)	178°
Front sensor	是, 正面浓度传感器
更大亮度 (面板标准值)	600 尼特
DICOM校准光源	Standard brightness versions (MDRC-2424 (option Sxxx)): 250 cd/m ² High brightness versions (MDRC-2424 (option Hxxx)): 350 cd/m ²
对比度 (面板典型值)	1000:1
响应时间 ((Tr + Tf) /2) (标准值)	7 毫秒
机箱颜色	Black versions (MDRC-2424 (option xxxB)): RAL 9004 White versions (MDRC-2424 (option xxxW)): RAL 9003
视频输入信号	1x DisplayPort 1x DVI-I 1x HDMI™
USB端口	1x USB 2.0 upstream (endpoint) 2x USB 2.0 downstream
额定功率	Internal power supply versions (MDRC-2424 (option xxix)): 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.45-0.75A External power supply versions (MDRC-2424 (option xxEx)): 12 VDC, 5A
功率消耗	标准亮度版本 (MDRC-2324 选项 Sxxx) : 20 W 高亮度版本 (MDRC-2324 选项 Hxxx) : 25 W < 0.5 W (休眠) < 0.5 W (待机)
带底座维数(W x H x D)	纵向: 383.0 x 577.1~629.1 x 201.3 毫米 横向: 568.0 x 420.6~530.6 x 201.3 毫米
无底座维数(W x H x D)	纵向: 383.0 x 568.0 x 67.3 毫米 横向: 568.0 x 383.0 x 67.3 毫米
包装维数(W x H)	760 x 513 x 235 毫米
带底座净重	MDRC-2424 (option SNIB and HNIB): 6.9 kg MDRC-2424 (option STIB and HTIB): 8.4 kg MDRC-2424 (option HNEW): 6.8 kg MDRC-2424 (option HPEW): 8.0 kg MDRC-2424 (option HTEW): 8.3 kg
无底座净重	MDRC-2424 (option SNIB and HNIB): 4.7 kg MDRC-2424 (option STIB and HTIB): 6.2 kg MDRC-2424 (option HNEW): 4.6 kg MDRC-2424 (option HPEW): 5.8 kg MDRC-2424 (option HTEW): 6.1 kg
包装净重	MDRC-2424 (option SNIB and HNIB): 10.9 kg MDRC-2424 (option STIB and HTIB): 12.4 kg MDRC-2424 (option HNEW): 11.2 kg MDRC-2424 (option HPEW): 12.4 kg MDRC-2424 (option HTEW): 12.7 kg
倾斜	-5° 至 +22°
枢轴	0° 至 90°
高度调节范围	110 毫米
安装标准	VESA (100 mm)
Screen protection	Yes, for MDRC-2424 (option HPEW) only
推荐模式	所有数字图像, 数字乳房 X 光检查除外。

技术规格

EONIS 24 英寸 (MDRC-2424)

认证	<p>FDA I 类, 510 (k) 豁免 CE (医疗器械 I 类) 3C 安全认证 (中国), KC (韩国), BIS (印度), EAC (俄罗斯)</p> <p>安全特定: IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2: 2013 EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11: 2009 + A12: 2011 + A2: 2013 IEC 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2: 2007 + AM1: 2012 EN 60601-1:2006 + A1: 2013 + A12: 2014 ANSI / AAMI ES 60601-1:2005 + R1: 2012 CAN / CSA C22.2 号 60601-1:2014</p> <p>EMI 特定: IEC 60601-1-2: 2014 (ed4) EN 60601-1-2:2015 (ed4) FCC 第 15 部分 B 级 ICES-003 B 级 VCCI (日本)</p> <p>环境: 中国能源标签, 欧盟 RoHS, 中国 RoHS, REACH, 加拿大卫生, WEEE, 包装指令</p>
备件	<p>1x DisplayPort video cable 1x USB cable 1x Printed user guide (in English, other languages can be found on the documentation disc) 1x Documentation disc 1x System sheet 1x Mains cables (based on ordered part number) Cable cover (available for white versions (MDRC-2424 option xxxW) only) External power supply (available for white versions (MDRC-2424 option xxxW) only)</p>
QA 软件	QAWeb
保修期	3 年
工作温度	0°C to +40°C
存储温度	-20°C to +60°C
操作湿度	20% to 80% (non-condensing)
存储湿度	10% to 80% (non-condensing)
操作压力	下限 70 kPa
存储压力	50 to 106 kPa

生成于: 05 Jun 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。