

# ClickShare CX-50 2. generacji

Rozwiązanie do prowadzenia konferencji najwyższej klasy w przypadku większych sal konferencyjnych



- **Podwójny ekran: osoby i treści wyświetlane obok siebie, na dwóch wyświetlaczach**
- **Łatwe przełączanie między trybem UC a doświadczeniem BYOM**
- **Przewodowa stacja dokująca RoomDock do udostępniania treści 4K i alternatywnych połączeń**
- **Neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla**
- **W 100% bezpieczne, zaszyfrowane i zarządzane w chmurze**

ClickShare CX-50 drugiej generacji zapewnia elastyczne i bezprzewodowe funkcje konferencji w dużych salach konferencyjnych i pokojach narad. Wystarczy wejść do sali konferencyjnej, a ClickShare zareaguje na Twój obecność i połączy Cię z wyświetlaczem, kamerami, zestawami głośnomówiącymi, listwami dźwiękowymi i podobnymi urządzeniami.

Można rozpocząć spotkanie wideo z laptopa w ciągu kilku sekund, używając dowolnej platformy videokonferencji. Spotkania hybrydowe mogą być całkiem proste – wystarczy jedno kliknięcie ClickShare Button lub w aplikacji ClickShare – dostępnych dla pracowników i dla gości.

**Product specifications****CLICKSHARE CX-50 2. GENERACJI**

<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V
Power consumption	Gotowe do użycia: 74,5 W (maks.) Tryb czuwania: 0,27 W – sieciowy tryb czuwania: 3,7 W
Weight	985 gr
<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 10 lub macOS 11 (BigSur) i wyższe wersje. Android v11 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej znajdują się wymagania, które należy spełnić, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mojave Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 60 Hz. HDMI 1.4b  4K UHD (3840*2160) przy 60 Hz. Tryb USB-C DP ALT (tył)
Video inputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. Tryb USB-C DP ALT (przód)
Audio output	USB, jack, HDMI
Connections	Przód: 1x USB Type-C 3.1 Tył: 1x USB Type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2,5 Gb, Analogowe wyjście audio na gniazdo jack (3,5 mm)
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (przyciski i/lub aplikacja): 32
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo czułości 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Obsługa ekranu dotykowego: Tak Interaktywność: Tak
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Wysoka jakość
Network connection	LAN & Wi-Fi (podwójne)
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare

Last updated: 18 Apr 2024

© 2018 Barco nv. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Due to continued innovation, information and technical specifications are subject to change without prior notice. Please check [www.barco.com](http://www.barco.com) for the latest specifications.