

ClickShare CS-100

Sistema independiente de presentación inalámbrica para salas de reuniones pequeñas



- **Conexión inalámbrica a la pantalla central**
- **1 usuario en pantalla**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Salida HDMI**
- **Se entrega con 1 Button**

La clave del éxito de una reunión es la seguridad. Seguridad en las ideas, en su presentación y, por supuesto, en la tecnología de la sala de reuniones. Por ese motivo Barco ha desarrollado ClickShare. Este sistema de presentación inalámbrica permite a los usuarios compartir fácilmente el contenido de sus ordenadores portátiles o dispositivos móviles en la pantalla de presentación. Sin cables, sin configuración y sin esperas.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Compartir: una necesidad básica

El CS-100 traslada la experiencia de ClickShare a salas y espacios de reuniones de tamaño pequeño, donde es imprescindible poder compartir el contenido de ordenadores portátiles o dispositivos móviles. Cualquier persona, incluidos los invitados, puede conectarse con un solo clic y compartir contenido al instante, sin necesidad de aprender cómo funciona el dispositivo. Basta con conectar un dispositivo con USB (el ClickShare Button) al PC o Mac y pulsar el botón para transmitir el contenido de su ordenador portátil en la gran pantalla de la sala de reuniones. Con la ClickShare app, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Instale la última versión del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible con la aplicación de escritorio.

Un modelo independiente

El CS-100 es un modelo independiente con una salida HDMI que admite la conexión de hasta 8 usuarios simultáneamente, mostrando el contenido de un solo usuario a la vez. El CS-100 incluye las características de seguridad estándar

El CS-100 es un modelo independiente con una salida HDMI que admite la conexión de hasta 8 usuarios simultáneamente, mostrando el contenido de un solo usuario a la vez. El CS-100 incluye las características de seguridad estándar de ClickShare, como el cifrado, la administración de los inicios de sesión, https y la posibilidad de ocultar el SSID de la red inalámbrica de la Base Unit.

El CS-100 es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la certificación ISO 27001.

Añadir ClickShare CS-100 a la configuración de su sala de reuniones fija (por ejemplo, una sala de Microsoft Teams o Zoom) mejora la colaboración en las reuniones de Microsoft Teams y Zoom, porque recupera el verdadero enfoque de colaboración en las conferencias.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE CS-100

Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 8/8.1/10 32 y 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 y 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 y 13 (ClickShare app)
Salidas de vídeo	1x HDMI
Resolución de salida	1920x1080 a 60 Hz
Audio	Mediante HDMI, analógico mediante toma de audio de 3,5 mm
Frecuencia de cuadro	Hasta 30 fps
Número de fuentes simultáneas en pantalla	1
Número de conexiones simultáneas	8
Compatible con iPad, iPhone y Android	Compartir documentos, el explorador y la cámara de dispositivos Android e iOS mediante la aplicación ClickShare
Escritorio extendido	Disponible (según el sistema operativo). Podría necesitar paquete de ampliación de ClickShare.
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
conexiones	1x LAN Ethernet de 100 Mbps 1x puerto USB (trasero) + 1x (frontal) Salida de línea analógica de audio en clavija minienchufe (3,5 mm)
nivel de ruido	Sin ventilador
rango de temperatura	Funcionamiento: 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) Máx.: 35 °C (95 °F) a 3.000 m Almacenamiento: -20 °C a +60°C (-4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: 0 al 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 al 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Garantía	3 años estándar
Compatibilidad con Google Cast	Google Cast no compatible
*Nota	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.
Dimensiones de la unidad base ClickShare	
peso	600 g/1,32 lb
Dimensiones (Al x An x P)	205 mm x 115 mm x 45 mm (mín.) / 8,1" x 4,5" x 1,8" (mín.)
consumo de potencia	Funcionamiento: 6 W (típico) / 18 W (máx.) En espera: 2,6 W (ECO en espera) / 0,4 W (en espera profundo)

Generado en: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

