

LCD55ipw

Kiosque publicitaire LCD double face au format portrait de 55 pouces pour une utilisation en intérieur



Le LCD55ipw est un kiosque publicitaire LCD double face au format portrait. Particulièrement mince, ce modèle est destiné à une utilisation en intérieur. Conçu pour le marché de la publicité et du détail, il est parfaitement adapté à une utilisation au sein des aéroports, des gares, des centres commerciaux et d'autres points de vente (tels que les stations-service).

Options d'interactivité avec le public

Ce modèle s'accompagne également d'un large éventail d'options d'interaction avec le public : technologie tactile, caméras pour la mesure d'audience et le contrôle par gestes, NFC, Wi-Fi, Bluetooth. Grâce à ces fonctionnalités et à la compatibilité avec les appareils mobiles et les plates-formes de réseaux sociaux, vous pouvez toucher un plus vaste public en proposant une souplesse et une créativité illimitées.

Une totale liberté de personnalisation

Outre une liberté de configuration totale au niveau du système, cet écran se distingue par une interface personnalisable. Grâce à un concept intelligent de thèmes (skins) modifiables, basés sur un noyau standard, les kiosques peuvent être facilement personnalisés afin de transmettre l'image de marque de votre client. Les messages étant diffusés de manière attrayante, interactive et fiable, les kiosques LCD de Barco allongent le temps d'arrêt des visiteurs et vous permettent de maximiser l'impact de vos campagnes de publicité extérieures.

Temps de disponibilité maximum de l'affichage

L'écran LCD55ipw se distingue par sa fiabilité et sa robustesse. Il intègre des fonctions de gestion de la chaleur, du contenu et de l'affichage, ainsi que la technologie I-Guard en option ; il s'agit d'un outil de contrôle révolutionnaire qui analyse les images en continu afin de détecter et de corriger les instabilités pour garantir une disponibilité d'affichage maximale.

Spécifications techniques**LCD55IPW****Spécifications générales**

Luminosité	700 cd/m ²
Angle de vision	Horizontal : 178° / Vertical : 178°
Dimensions (H x l x P)	2 121 x 844 x 106 mm (fixation sur pied incluse)
Taille du panneau	55 pouces (2x)
Type de panneau	IPS
Résolution	1920 x 1080
Poids	170 kg
Température de fonctionnement	0-40 °C
Consommation électrique	240 watts typ.
Options	<ul style="list-style-type: none">▪ Lecteurs de signalisation numérique : Barco DISplayer3 éco ou autre▪ Communication : LAN, Wi-Fi, 3G/4G▪ Interactivité : caméra / fonction tactile / NFC / Bluetooth / iBeacon▪ Fixation : sur pied▪ Faces : deux▪ Surveillance : I-Guard

Crée le : 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.