

D320 PL

Advanced image processing unit that allows you to control up to 4 sources on one LED or Projection display.



기술 사양

D320 PL

일반 사양

입력	4 optional inputs Front accessible Integrated video processing Auto sensing, hot swappable s-video, composite, YUV/RGB SDI, HD-SDI, DVI up to UXGA
호환성	Barco LED Displays & projectors
출력	DVI-A, DVI-D
확장성	Chaining for more inputs Stacking for more displays
유연성	User defined inputs
효과	Anamorphic imaging Chroma-keying [per input] Alpha-keying [per input] Z-order control Windowing/View ports
무게	+/-7 kg
작동 T°	0°C ∞ 45°C
전원	120W max auto ranging 90-264V (50-60 Hz) Connector: 3 pin IEC
주문 정보	R9851550
커넥터	RS 232 [RJ11]
컨트롤	through XLite toolset
스케일러	4 input channels [Data-Video] fully scalable to desired output resolution
크기	482mm x 53mm x 486mm
크기 입력 단위	103mm x 41mm x 181mm
창 포지셔닝	Intuitive positioning interface
Z-order 컨트롤	Instant modification of Z-order control, for each output window

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.