

# G60-W8

Proiettore DLP laser al fosforo, WUXGA, 8.000 lumen



- **Eccezionale qualità delle immagini**
- **Capacità di integrazione ottimale**
- **Assistenza e supporto garantiti**

La serie G60 amplia l'offerta a chip singolo con sei proiettori di elevata qualità tra 7K e 10K. Offre la possibilità di scegliere tra una gamma di applicazioni ancora più vasta garantendo al contempo i preziosi servizi di assistenza e supporto di Barco.

La sorgente luminosa laser garantisce un'elevata qualità delle immagini e una manutenzione ridotta rispetto alla maggior parte dei proiettori a lampade disponibili sul mercato. Grazie al software Toolset proiettore, l'installazione e la gestione dei proiettori può essere effettuata comodamente dal tuo computer.

I proiettori sono disponibili in bianco e nero, in modo tale da poter scegliere la soluzione perfetta per ogni tipo ambiente. Le dimensioni compatte e uniformi, la compatibilità con gli altri prodotti Barco e l'ampia gamma di movimento degli obiettivi aumentano la flessibilità dei proiettori.