

# RLM-W6

Projecteur DLP 3 puces, 6 000 lumens, WUXGA



- **Qualité des couleurs DLP à 3 puces**
- **Des images détaillées grâce à la résolution WUXGA**
- **Des outils logiciels intuitifs pour une utilisation aisée**

Dans les salles de réunion et de conférence, la résolution WUXGA (1920 x 1200) du RLM-W6 permet à toute l'assemblée de voir, en un coup d'œil, tous les détails importants. Cette résolution extrême vous permet d'afficher, en même temps, des bannières et du contenu vidéo Full HD, des messages défilants ou des sous-titres. La qualité de couleur DLP à trois puces du RLM-W6 est telle que votre marque apparaît parfaitement et selon vos souhaits dans le hall d'entrée et les couloirs de votre société. Grâce à sa puissance lumineuse de 6 000 lumens, le RLM-W6 de Barco garantit une netteté d'affichage à toute épreuve, que vous soyez assis au premier ou au dernier rang d'un auditorium ou d'une grande salle.

## Écologique et économique

Le RLM-W6 a une consommation d'énergie inférieure de 33 % à celle des projecteurs de catégorie comparable et est dix fois plus silencieux que les modèles concurrents les plus proches. Il soulage de la tension générée par le fait de travailler dans le bourdonnement permanent de l'équipement de projection et ne se signale que par la qualité de ses images.

Pour utiliser le RLM-W6 en toute simplicité, Barco met à votre disposition le logiciel RLM Commander. Le logiciel Projector Toolset gratuit de Barco est également compatible avec le RLM-W6. Cela signifie que si votre réseau AV comprend déjà d'autres projecteurs Barco, nos logiciels gratuits et conviviaux peuvent tous les gérer en même temps.

## Spécifications techniques

## RLM-W6

### Spécifications générales

Type de projecteur	Projecteur numérique DLP à trois puces WUXGA
Technologie	DMD™ x3 0,67"
Résolution	1920 x 1200
Luminosité	6 300 lumens (centre) / 6 000 lumens ANSI*
Taux de contraste	2 200:1 (standard) / 3 000:1 (CE)
Uniformité de la luminosité	95%
Rapport d'aspect	16:10
ScenergiX	S.O.
Type de lentille	RLDW
Lentilles	(fixe) 0,77:1 ; 1,16:1 ; (zoom) 1,45-1,74 ; 1,74-2,17 ; 2,17-2,9 ; 2,9-4,34 ; 4,34-6,76
Décalage de la lentille optique	Vertical : -100 % à +100 % / Horizontal : -35 % à +35 % (sur les zooms)
Correction des couleurs	P7
Lampes	2x280 W
Durée de vie de la lampe	1 500 heures (type) / 2 000 heures (maximum)
Transport avec la lampe	Oui
Boîtier de lampe, remplacement rapide	Oui, sélection automatique de la lampe
Garantie de la lampe (remplacement sur site/remplacement usine)	120 jours, 500 heures
Cœur de processeur DLP™ scellé	Standard
Image dans l'image	Jusqu'à deux sources simultanées
Orientation	table/plafond/côté (portrait) / vertical
WARP	Correction trapézoïdale H+V
Serveur web intégré	Oui
3D	Passif, polarisé circulaire (en option)
Entrées	2 x HDMI (HDCP 1.3) ; 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB, YUV) ; VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB, YUV) ; cinch (RGBs, YUV) ; vidéo composite ; S-Vidéo
Résolutions en entrée	Depuis NTSC jusqu'à UXGA (1 600 x 1 200), y compris WUXGA (1 920 x 1 200)
horloge pixel max.	165 MHz
Outils logiciels	Projector Toolset
Contrôle	Mini-prise + IR, RS-232, déclencheur 12 V
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100Base-T
Alimentation électrique	90-240 V / 50-60 Hz
Consommation maximale	700 W / Mode veille :
Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F)	37 dB(A)
Température ambiante de fonctionnement	0-40 °C / 32-104 °F
Humidité (fonctionnement)	0-80 % (sans condensation)
Dissipation BTU	max. 2 388 BTU/h
Dimensions (l x L x H)	500 x 669,74 x 247 mm / 19,69 x 26,36 x 9,72 pouces
Poids	26 kg (57,3 lb)
Dimensions à l'expédition	(L x l x H) 820 x 660 x 380 mm / 32,28 x 25,98 x 14,96 pouces
Poids à l'expédition au départ de l'usine	30 kg (66,1 lb)
Accessoires standard	Cordon d'alimentation, télécommande sans fil
Certifications	Conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CE EN55022 Classe A, CE, TUV, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans en standard, 4 ou 5 ans en option
*	+/-10 %

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.