

BarcoData 8200



Технические характеристики**BARCODATA 8200****Общие характеристики**

Светоотдача	2,500 ANSI lumen
Разрешение	VGA, SVGA, XGA up to 1180 X 900 pixels
Контрастность	>350:1(full white/ full black)

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO