

Hydra Compact

ユニバーサルマルチビデオ挿入ユニット



技術仕様

HYDRA COMPACT

一般仕様	
寸法	・ 19インチの4Uラックマウント型産業用ケース ・ ケース幅：440 mm 17.32" ・ 固定具を含めた幅：483 mm 18.98" ・ ケース奥行き：540 mm 21.30" ・ ハンドル奥行き：50 mm 1.90" ・ 高さ：177 mm 6.97"
熱損失	1550 BTU
入力	すべての入力ユニットは、完全なデコード、スケール、フィルター、スキャン変換機能をオンボードに備え、それらのタスクをシステム内の他のボードに依存せず実行します。
入出力モジュール用スロット数	11
消費電力	450W
電源	・ 電源数：3（ホットスワップ、冗長） ・ 電源コード数：2 ・ 電源：100～240 VAC / 47～60 Hz
重量	20 kg 44 lbs

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

