

ILite 6

6mm, indoor, 2000 Nit, LED display solution



技术规格

ILITE 6

一般规格

| | |
|--------|---|
| 亮度 | 2.500 NIT |
| 校准亮度 | 2.000+ NIT |
| 对比度 | 950 : 1 (500 lux) 1.625 : 1 (225 lux) |
| 视觉分辨率 | 6 mm |
| 水平观察角度 | > 145° |
| 垂直视角 | > 145° |
| 瓦状尺寸 | Width: 0,448 m Height: 0,448 m Depth: 0,1495 m |
| 净重 | 13 kg |
| 平均功率消耗 | 100 W / tile |
| 更大功耗 | 400 W / tile |
| 温度范围 | operating: 0°C <= 40°C storage: -20°C <= 60°C |
| 屏幕尺寸 | Unlimited |
| 寿命 | 45.000h [half brightness] |
| 处理 | + 10 bit |
| 信号源兼容性 | S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSDI -Data DVI up to UXGA |

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。