

# MD(1.7-3.0:1) Lens



**技术规格****MD(1.7-3.0:1) LENS****一般规格**

失真	Wide Angle < 1.2% Telephoto < 0.25%
EFL	113 -200 mm / 4.5 -7.9"
长度	375 -428 mm / 14.8 -16.9"
镜头光圈	Wide Angle F / 4.3 Telephoto F / 5.7
更大直径	165 mm / 6.5"
净重	6.46 kg / 14.2 lbs
投影距离	Wide Angle 2.0 -10.6 m / 69 -423" Telephoto 3 -11 m / 131 -742"
相对亮度	Wide Angle 103% Telephoto 74%
分辨率	MTF > 60% @ 7 lp / mm 18 lp / "
屏幕宽度	1 -6 m / 40 -240"
投射比例	1.7 -3.0

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。