

# DP2K-10SLP

Кинопроектор Smart Laser для экранов размером от 9 до 13 м / 29-43 футов



- Низкая совокупная стоимость владения
- Простота эксплуатации
- Высочайшее качество изображения

Компактные проекторы SLP — это наши лазерно-люминесцентные проекторы начального уровня для кинотеатров. Это самые экономичные лазерно-люминесцентные 2K-кинопроекторы для небольших киноэкранов. Проекторы серии SLP существенно снижают эксплуатационные расходы и затраты на обслуживание, обеспечивая наивысшее качество обработки изображений и исключительную надежность при низкой совокупной стоимости владения. Таким образом, данные проекторы представляют собой превосходный выбор для тех, кто ищет решение для перевода своего небольшого кинозала на лазерные технологии с минимальными проблемами и рисками.

## Низкая совокупная стоимость владения

Исключая все связанные с лампами расходы, DP2K-10SLP существенно уменьшает совокупную стоимость владения. Благодаря своей уникальной системе охлаждения проектор демонстрирует неизменную яркость на протяжении 30 000-часового срока службы при типичных условиях эксплуатации. Его оптическая система также значительно эффективнее, что помогает уменьшить расходы на электроэнергию на 40%.

## Исключительная комфортность работы

DP2K-10SLP снижает эксплуатационные расходы, упрощает использование и оптимизирует затраты на персонал. У проектора значительно больше время безотказной работы. Это освобождает вас



DP2K-10SLP снижает эксплуатационные расходы, упрощает использование и оптимизирует затраты на персонал. У проектора значительно больше время безотказной работы. Это освобождает вас от всех связанных с лампами расходов, администрирования и обслуживания.

### **Высочайшее качество изображения**

Проектор DP2K-10SLP с разрешением 2K обеспечивает яркость 9500 люмен, устойчивое изображение, отвечающее по качеству требованиям киноассоциации DCI, с непревзойденной однородностью и высокой контрастностью на белом и серебристом экранах. Светоотдачу проектора можно снижать до 30% от начальной яркости, поэтому с одного и того же проектора может демонстрироваться содержимое форматов как 2D, так и 3D.

### **Возможность модернизации**

Если у вас уже есть проектор Barco серии S, теперь можете заменить его ламповый блок на уникальный лазерно-люминесцентный модуль путем простой модернизации на месте установки.

**Технические характеристики****DP2K-10SLP****Общие характеристики**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яркость                                       | 9500 люмен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Собственный коэффициент контрастности         | 2000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Основные объективы                            | 1,2–1,7; 1,34–1,9; 1,5–2,15; 1,7–2,55; 2,0–3,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Разрешение                                    | 2048 x 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Долговременная стабильность яркости           | 30000 час. при средних условиях эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Габариты (WxLxH)                              | 626 x 925 x 325 мм (24,7 x 36,4 x 12,8 дюйма)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вес                                           | 73 кг (161 фунт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Требования к источнику питания                | Одна фаза 200–240 В, 10 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тепловая нагрузка (при максимальной мощности) | 3399 БТЕ/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Окружающая Температура                        | Макс. 35 °C (95 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Влажность окружающей среды                    | Не более 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Энергопотребление                             | Проектор при полной мощности лазера: 1,5 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Уровень шума                                  | 56 дБ(А)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Media server                                  | Поддерживаются Barco Alchemy ICMP и интегрированные медиаблоки других производителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3D-системы                                    | Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветodelения (Dolby3D и 6P) не поддерживаются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Требования к безопасности                     | Безопасность при показе: персонал клиента должен принять меры для обеспечения лазерной безопасности (выдерживайте безопасное расстояние и высоту разделения) согласно местным правилам техники безопасности при проведении лазерных шоу. Безопасность рабочего места: клиент должен принять меры для: <ul style="list-style-type: none"><li>■ обеспечения безопасности рабочего места в соответствии с предписаниями местных органов власти;</li><li>■ базового обучения по лазерной безопасности для операторов;</li><li>■ реализации программы лазерной безопасности в компании;</li><li>■ обеспечения доступа только обученного персонала: маркировка зон и так далее.</li></ul> |
| *                                             | Предварительные технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Создано: 27 Jun 2025**

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

**[www.barco.com](http://www.barco.com)**