

# ASL 6500W XD6500 HP/G



Para mais informações, entre em contato com a Barco.

**Especificações técnicas****ASL 6500W XD6500 HP/G****Especificações gerais**

Fornecedor	ASL
------------	-----

Números do pedido do fornecedor	DXL-65BA
---------------------------------	----------

Horas de garantia	500
-------------------	-----

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**