

D- Cine Premiere Console Kinot



技術仕様**D-CINE PREMIERE CONSOLE KINOTON EUR****一般仕様**

概要	Kinoton, SK25DC console.
ランプ	Optional 2kW, 3kW, 5kW, and 7kW Xenon Arc lamp depending on screen size.
リフレクター	Standard f2.0 dichroic glass type
電源	-Lamp power supply -EUR version -IREM 3-7 kW three phase 360-460V 50 Hz -Lamp Power supply -USA version -IREM 3-7kW three phase 187-230V 60 Hz

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

www.barco.com