

HDF-W30LP FLEX

30,000 ルーメン、WUXGA 解像度、標準 FLEX 輝度を装備する 3 チップ DLP レーザー蛍光体プロジェクター



- ランプの交換が不要に
- アップタイム増加、コスト削減
- 究極の設置柔軟性

圧倒的な明るさとレーザー蛍光体の光源により、HDF-W30LP FLEX プロジェクターはプレミアムな大画面プロジェクションに必要な究極のパフォーマンスを提供し、同時に費用と時間を節約することができます。会場やイベントに適した設計であり、頑強なモジュラー・プロジェクターは、設置とサービスが簡単です。レンタル・フレームを装備する場合、スタックやリグが容易にできます。すでに Barco HDF-W30 FLEX プロジェクターを保有している場合、簡単なオンサイト・アップグレードにより、現在のランプハウスをこのユニークなレーザー蛍光体後付けモジュールと交換することが可能です。

大型スクリーンの驚きの画像

レーザー蛍光体のイルミネーションにより、HDF-W30LP FLEX は長期にわたって安定感のある操作の定格光出力、3 チップ DLP テクノロジーはセンセーショナルな色を提供しました。また、このプロジェクターは、卓越したスケーリング・パワーのための Barco 最先端 ImagePRO テクノロジーも装備します。

大幅なコスト削減

HDF-W30LP FLEX が運用コストを 50% 以上削減していることをご存じですか? プロジェクターを使用することで、アップタイムを増やししながら、運用コストを削減できます。そのレーザー蛍光体光源と高度な冷却設計により、メンテナンスなしで最大 30,000 時間の運用時間を提供するため、実質的に保守不要となり、保守作業と消耗品で大幅なコスト節約をもたらします。

究極の設置柔軟性

このプロジェクターは、あらゆる向きで運用できるため、プロジェクターの場

このプロジェクターは、あらゆる向きで運用できるため、プロジェクターの場所との面で高い柔軟性を提供します。標準 FLEX は明るさ機能を備え、特定の用途に応じて明るさレベルを段階的に 10,000 から 30,000 ルーメンまで調節してロックできます。冷却ユニットはプロジェクターから最大 8m (26.25ft) 離れた場所に設置できるため、トラスの上に容易に設置できます。RLM、HDX、HDF、および FLM プロジェクター・ファミリーと同様、HDF-W30 FLEX は、TLD レンズ・スイートを使用します。

技術仕様

HDF-W30LP FLEX

一般仕様	
プロジェクタータイプ	WUXGA 3 チップ DLP デジタル・プロジェクター
使用技術	0.96 インチ DMD™ x3
解像度	1,920 x 1,200
輝度	30,000 中央ルーメン / 28,000 ANSI ルーメン*
コントラスト比	1,900:1 (標準) / 2,200:1 (ハイコントラスト・モード)
輝度均一性	90%
アスペクト比	16:10
ScenergiX	水平・垂直エッジブレンドリング
レンズ	TLD 0.73:1; 1.2:1; 0.85-1.16:1; 1.16-1.5:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1
光学レンズシフト	V: -30% ~ +120% / H: -40% ~ +40% (ズームレンズ上) (メモリー機能付き)
色補正	P7
光源	レーザー蛍光体
光源寿命	30,000 時間
光学ダウザー	標準
ピクチャー・イン・ピクチャー	同時に 2 つのソース
シールドエンジン	標準
方向	テーブル・天井・サイド (縦長)* -垂直
DMX 512	標準
WARP	直接調整 OSD + ツールセット
画像処理	埋め込みワープ & ブレンドエンジン
キーストーン補正	あり
統合ウェブ・サーバー	あり
CLO (コンスタント照明出力)	標準
3D	トリプル・フラッシュ最大 200 Hz/オプション: アクティブ眼鏡、パッシブ円偏光
入力	DVI-I (アナログ RGB YUV を含む HDCP)、SDI/HDSDI/デュアル HDSDI/3G/BarcoLink
オプション入力	5-BNC RGBHV (RGBS/RGB、YUV CS/SOY、コンポジットビデオ、S-ビデオ); DVI-I (アナログ RGB YUV を含む HDCP) + BarcoLink/SDI/HDSDI/Dual HDSDI/3G; 3D アクティブ入力 (HDMI/DisplayPort) 機能
入力解像度	NTSC から QXGA まで (2,048x1,536)
最大ピクセル・クロック	200 Mhz
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット + Android アプリ + iOS アプリ
制御	XLR 有線 + IR、RS232、Wifi、GSM (オプション)
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続、Wifi (オプション)
電源要件	200-240V / 50-60Hz
最大消費電力	3,200W @ 230 ボルト / STBY 10W 未満
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	50-56dB(A)
動作周囲温度	0~35°C / 32°~95°F
動作湿度	0-80% (結露なし)
BTU消失	最大10,918 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	707 x 1,025 x 548mm / 27.83 x 40.35 x 21.57 インチ
梱包サイズ	(LxWxH) 1,200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92 インチ
重量	99kg (218.25lbs)/工場からの発送重量: 151kg (333 ポンド)
標準アクセサリ	電源コード、無線/XLR 有線強化型リモート・コントロール、ボトム・リギング・キット/クランプ
証明書	UL60950-1 および EN60950-1、FCC ルール&規制、パート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、RoHS
保証	3 年間
*	+/-10%

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

