


MD(6.0:1) Lens



技术规格**MD(6.0:1) LENS****一般规格**

失真	< 1%
EFL	400 mm / 15.7"
长度	179 mm / 7.05"
镜头光圈	F / 4
更大直径	118 mm / 4.6"
净重	2.04 kg / 4.5 lbs
投影距离	6.6 -63 m / 257 -2422"
相对亮度	104%
分辨率	MTF > 70% @ 7 lp / mm 18 lp / "
屏幕宽度	1 -10 m / 40 -400"
投射比例	6.0

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。