


Eonis 21 英寸 (MDRC-2321)

21 英寸临床显示器，用于整个医院的临床数据和图像的观察



- 21 英寸显示器适合查看临床图像
- 带前置传感器以确保图像一致性
- 带远程QA管理工具
- 提供不同的版本

这款 21 英寸的 Eonis 显示器专为医疗专家而设计。它集一致性、高画质、富有魅力的多功能设计和网络化质量保证于一身。

高画质

得益于高对比度和宽可视角，Eonis 显示器可提供清晰、明亮的高画质图像。Eonis 采用前沿 LED 背光技术，可确保长时间保持更高的显示亮度。

显示器配有独特的前置一致性传感器，可确保快速通电和持续亮度稳定。图像的一致性使得不同专家间的协作更加容易。他们可在不同场合与同事讨论图像，并且知道所有人看到的绝对是相同的图像。

高度集中的质量保证

Eonis 可与巴可基于云的 QAWeb Enterprise 软件密切配合，在线服务可用于自动校准、质量保证和资产管理。利用受到全世界医院赞誉的 QAWeb Enterprise，医疗 IT 和 PACS 管理者只需轻点按钮即可集中、远程管理各医疗机构的画质。

适合任何用途的智能设计

巴可公司的 Eonis 显示器可在临床环境中安全使用。众多安装选项和连接丰富了智能设计。显示器的亮度高，功耗低。轻巧的外形和包装，有助于减少本产品的环境影响。

模型

- MDRC-2321 (选项 HNIB)：高亮度、无触摸屏、内部电源、黑色
- MDRC-2321 (选项 HTIB)：高亮度、无触摸屏、内部电源、黑色
- MDRC-2321 (选项 SNIB)：标准亮度、触摸屏、内部电源、黑色
- MDRC-2321 (选项 STIB)：标准亮度、触摸屏、内部电源、黑色

技术规格**EONIS 21 英寸 (MDRC-2321)**

一般规格	
屏幕技术	LCD
活跃屏幕大小（对角线）	541.0 mm (21.3")
活跃屏幕大小（H x V）	432.0 mm x 324.0 mm (17.0 x 12.8")
宽高比（H:V）	4:3
分辨率	2MP (1600 x 1200 pixels)
像素间距	0.270 mm
彩色成像	Yes
灰色成像	Yes
位深	30 bit
视角（H，V）	178°
环境光预设	Yes, reading room selection
前传感器	Yes, Front Consistency Sensor
更大亮度（面板标准值）	Standard brightness versions (MDRC-2321 (option Sxxx)): 500 cd/m ² High brightness versions (MDRC-2321 (option Hxxx)): 1000 cd/m ²
DICOM校准光源	Standard brightness versions (MDRC-2321 (option Sxxx)): 250 cd/m ² High brightness versions (MDRC-2321 (option Hxxx)): 400 cd/m ²
对比度（面板典型值）	1800:1
响应时间（（Tr + Tf）/ 2）（标准值）	8 ms
机箱颜色	RAL 9004
视频输入信号	1 x DP, 1 x DVI-I
USB端口	1x USB 2.0 upstream (endpoint) 2x USB 2.0 downstream
额定功率	100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.9-0.5 A
功率消耗	Standard brightness versions (MDRC-2321 option Sxxx): 20 W High brightness versions (MDRC-2321 option Hxxx): 25 W < 0.5 W (hibernate) < 0.5 W (standby)
带底座维数(W x H x D)	Portrait: 374.5 x 506.6~583.3 x 201.3 mm Landscape: 477.0 x 411.5~529.6 x 201.3 mm
无底座维数(W x H x D)	Portrait: 477.0 x 374.5 x 70.4 mm Landscape: 374.5 x 477.0 x 70.4 mm
包装维数(W x H)	660 x 513 x 230 mm
带底座净重	MDRC-2321 (option SNIB and HNIB): 5.8 kg MDRC-2321 (option STIB and HTIB): 6.8 kg
无底座净重	MDRC-2321 (option SNIB and HNIB): 3.6 kg MDRC-2321 (option STIB and HTIB): 4.6 kg
包装净重	MDRC-2321 (option SNIB and HNIB): 8.4 kg (without optional accessories) MDRC-2321 (option STIB and HTIB): 9.4 kg (without optional accessories)
倾斜	-5°至+22°
枢轴	0° to 90°

技术规格EONIS 21 英寸 (MDRC-2321)	
高度调节范围	110 mm
安装标准	VESA (100 mm)
屏幕保护	MDRC-2321 (option STIB and HTIB): PCAP touchscreen MDRC-2321 (option SNIB and HNIB): None
推荐模式	All digital images, except digital mammography.
认证	FDA I 类 510 (k) 豁免 CE (医疗器械 I 类) 3C 安全认证 (中国), KC (韩国), BIS (印度) 安全特定: IEC 60950-1:2005 + A1: 2009 + A2: 2013 EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11: 2009 + A12: 2011 + A2: 2013 IEC 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2: 2007 + AM1: 12 EN 60601-1:2006 + A1: 2013 + A12: 2014 ANSI / AAMI ES 60601-1:2005 + R1: 2012 CAN / CSA C22.2 号 60601-1:2014 EMI 特定: IEC 60601-1-2: 2014 (ed4) EN 60601-1-2: 2015 (ed4) FCC 第 15 部分 B 级 ICES-003 B 级 VCCI (日本) 环境: 中国能源标签, 欧盟 RoHS, 中国 RoHS, REACH, 加拿大卫生, WEEE, 包装指令
备件	1 根 DP 接口视频线 1 根 USB 线 1 本印刷的用户指南 (英文版, 其他语言版本可在文档光盘中找到) 1 张文档光盘 1 个系统表 电源线
可选附件	None
QA软件	QAWeb
保修期	3 years
工作温度	0 °C to 40 °C (15 °C to 35 °C within specs)
存储温度	-20 °C to 60 °C
操作湿度	8% to 80% (non-condensing)
存储湿度	5% to 90% (non-condensing)
操作压力	70 kPa minimum
存储压力	50 to 106 kPa